

KLIPPON BDX M20 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Similar a la ilustración**

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	Klippon BDX (elementos de compensación), Elemento de compensación, M 20, 10 mm, IP66, Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Código	2519550000
Tipo	KLIPPON BDX M20 S
GTIN (EAN)	4050118532043
Cantidad	1 Pieza

KLIPPON BDX M20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Longitud	22 mm	Longitud (pulgadas)	0.8661 inch
Peso neto	60 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-60 °C...200 °C
-------------------------	-----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Diámetro de la cabeza	26.20 mm	Caudal de aire	0,25 l/1 h
Junta tórica	Silicona	Tipo de protección con GWDR	IP66
Par de apriete	5 Nm	Silicona	Sí
Gama de temperaturas de servicio, max.	200 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-60 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	libre de halógenos
Normas	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Resistente a los golpes	7 J versión ATEX
Calibre de llave 1	27 mm	Tipo de protección	IP66
Prensaestopas	M 20	Material básico	Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Junta	Silicona	filtro	Clavija de bronce (90 % cobre, 10 % cinc)
Tuerca (externa)	M 20	Longitud de rosca	10 mm
Par de apriete contratuerca, mín.	5.00 Nm	Nota: Tipo de protección	- El elemento de ventilación únicamente debe colocarse en la parte inferior de la caja, alineado verticalmente con la rosca hacia arriba, y en el punto más bajo para permitir un drenaje adecuado. - Las instrucciones de montaje deben leerse antes de realizar la instalación y deben seguirse en todo momento. - La tasa de flujo del agua se sometió a pruebas utilizando una carcasa vacía llena de agua (sin presión ni componentes internos que produzcan calor). La tasa de flujo del agua puede variar debido a los parámetros de funcionamiento y las condiciones del entorno.

Tipo de protección (UL)	Type 4	Par de apriete pieza de conexión, máx.	5.00 Nm
-------------------------	--------	--	---------

KLIPPON BDX M20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Par de apriete pieza de conexión, mín.	5.00 Nm
Par de apriete contratuerca, máx.	5.00 Nm

Tipo de protección contra el fuego	Ex e
------------------------------------	------

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)	IECEx CML 19.0105X
Condiciones de aprobación	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone

Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)	CML 19ATEX3347X
Núm. de certificación de prensaestopas (CSA)	E340660

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814
ECLASS 15.0	27-18-28-17