

SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

Datos generales para pedido

Versión	Conector acoplable en campo, Conector macho M12
Código	2530750000
Tipo	SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12
GTIN (EAN)	4050118540574
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E307231

Dimensiones y pesos

Diámetro	24.5 mm	Peso neto	50 g
----------	---------	-----------	------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	L-coded
Superficie de contacto	Au (oro)	LED	No
Tipo de conexión	Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Diámetros de cable, max.	13.5 mm	Diámetros de cable, min.	5.8 mm
Material de contacto	Cu	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.75 mm ²	Tensión nominal	63 V
Corriente nominal	12 A	Tipo de protección	IP67, atornillado
Ciclos de enchufado	500	Grado de polución	3
Corriente nominal	12 A	Género del contacto	Macho
Conexión de apantallamiento	Sí	Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc
Rango de temperatura caja	-40 ... +85 °C		

Datos generales

Número de polos	5	Conexión 1	M12
Conexión 2	IDC	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Rosca de conexión	Conector macho M12	Material de contacto	Cu
Superficie de contacto	Au (oro)	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.75 mm ²
Sección de conexión de conductor, semirrígido fino, máx.	1.5 mm ²	Tipo de protección	IP67, atornillado
Ciclos de enchufado	500		

Normas

Conector norma	IEC 61076-2-111	Índice de inflamabilidad en vehículos sobre carriles	DIN EN 45545-2
----------------	-----------------	--	----------------

SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

