

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Los procesos de producción deben ser constantemente más eficientes. Además de la prestaciones, la eficiencia energética y la sostenibilidad también desempeñan un papel cada vez más importante en la industria orientada al futuro. Las fuentes de alimentación PROtop combinan unos datos de rendimiento excelentes con una sostenibilidad ejemplar, lo que repercute positivamente en la productividad de toda la instalación de producción.

PROtop ofrece una serie de ventajas que proporcionan una verdadera ventaja competitiva. Entre ellas se incluyen la reducción permanente de los costes energéticos gracias a los altos grados de eficiencia, así como el aumento de la disponibilidad de las plantas debido a la larga vida útil y los altos valores de MTBF. Además, existe una alta densidad funcional gracias a los diseños que ahorran mucho espacio.

PROtop permite un ahorro considerable en comparación con las fuentes de alimentación convencionales. Su mayor eficiencia ahorra una media de 50 kWh al día en una instalación de producción de tamaño medio con aproximadamente 100 alimentaciones PROtop que trabajan en tres turnos. Esto suma más de 15.000 kWh al año y también mejora la huella de carbono de la instalación. La vida útil, que es dos veces más larga que la de las fuentes de alimentación estándar, también reduce de manera sostenible los costos de recompra e intercambio.

### Datos generales para pedido

Versión	Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 48 V
Código	<u>2467170000</u>
Tipo	PRO TOP3 960W 48V 20A
GTIN (EAN)	4050118482072
Cantidad	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

# **Homologaciones**

























ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E258476
N.º de certificado (cULusEX)	E470829

# Dimensiones y pesos

Profundidad	175 mm	Profundidad (pulgadas)	6.8898 inch
Altura	130 mm	Altura (pulgadas)	5.1181 inch
Anchura	89 mm	Anchura (pulgadas)	3.5039 inch
Peso neto	2490 g		

### **Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-40 °C85 °C	Temperatura de servicio	-25 °C70 °C
Humedad a temperatura de servicio	595 % (sin condensación)	Arranque	≥-40 °C

# Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

### **Entrada**

Sistema de conexión	PUSH IN	
Rango de tensión de entrada AC	3 x 3203 x 575 V AC / 2 x 3602 x 575 V AC	
Fusible previo recomendado	6 - 8 A, Char. C	
Zona de frecuencia AC	4565 Hz	
Tensión nominal de entrada	3 x 4003 x 500 V CA (entrada de largo alcance	e)
Protectores de sobretensión, entrada	Varistor	
Fusible de entrada (interno)	No	
Gama de tensión de entrada DC	450800 V DC	
Intensidad de conexión	máx. 10 A	
Consumo de corriente con respecto a la	Tipo de tensión	Trifásico CA
tensión de entrada	Tensión de entrada	320 V
	Corriente de entrada	3.4 A
	Tipo de tensión	DC
	Tensión de entrada	400 V
	Corriente de entrada	3.2 A
Potencia admitida nominal	1007 VA	

Fecha de creación 29.10.2025 12:41:07 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Salida			
Potencia de salida	960 W		
Tiempo matenimiento si caída de red	> 20 ms @ 115V AC/ 230 V	AC	
Sistema de conexión	PUSH IN		
Tensión nominal de salida	48 V DC ± 1 %		
Rizado residual, picos de tensión de desconexión	<50 mVss @ UNenn, Full Loa	d	
Conmutado paralelo	Sí, para aumentar la redunda	ncia y la potencia (con ORing MOSFET)	
Tensión de salida, max.	56 V		
Tensión de salida, min.	45 V		
Intensidad de salida, max.	20 A		
Tensión de salida, observacione	ajustable con potenciómetro	o módulo de comunicación	
Corriente de salida nominal para Unominal	20 A @ 60 °C		
Protección contra tensión inversa	Sí		
DCL - reserva de carga pico	Duración de incremento	5 s	
<b>.</b>	Multiple of the rated current	t 150 %	
	Duración de incremento	15 ms	
	Multiple of the rated curren		
Tiempo de subida	≤ 100 ms	400 70	
	\$ 100 IIIS		
Datos generales			
Factor de potencia (aprox.)	> 0,75 @ 3x400 V AC	Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal	> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Grado de eficiencia	95,3 %	Peso	2490 g
Tipo de protección	IP20	Categoría de sobretensión	III, II
Posición de montaje, instrucciones de montaje	Horizontal sobre carril DIN TS 35, superior e inferior 50 mm de distancia libre para caudal de aire libre, 10 mm de distancia a subconjuntos vecinos.	Versión especial de la capota	Metal, resistente a la corrosión
Deriva térmica	> 60 °C (2,5% / 1 °C)	Corriente de descarga a tierra, máx.	3.5 mA
Revestimiento conforme	No	Protección contra cortocircuito	Sí, interno
Coordenadas de aislamiento			
Catagoría do cobratanción	III. II	Grada da polución	2
Categoría de sobretensión Clase de protección	I, con conexión de tierra	Grado de polución Tensión de aislamiento entrada /salida	
Entrada de tensión de aislamiento / tierra	3.2 kV	Entrada de tensión de aislamiento / tierra	0.5 kV
EMC / choque / vibración			
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27	30 g en todas las direcciones	Prueba de resistencia a interferencias según	EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 23, 4
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6	2,3 g (en carril DIN), 4 g (con montaje directo)		
Seguridad eléctrica (normas a	plicadas)		
Equipamiento eléctrico de las máquinas	según EN60204	Tensión baja de protección	SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas	Conforme a la norma EN 61558-2-16		

Fecha de creación 29.10.2025 12:41:07 MEZ



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

DUCLUM	Manager da bassa a	4 1 1 /1 2 /1 2 /DE
		4 para L1/L2/L3/PE
	AWG/kcmil , min.	20 AWG
16 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
16 mm²	Sección del conductor, rígido , mín.	0.75 mm²
PUSH IN	Número de bornes	4 (++ / -)
4 AWG	Sección de conexión del conductor	20 AWG
16 mm²	Sección de conexión del conductor,	0.75 mm <sup>2</sup>
16 mm²	Sección del conductor, rígido , mín.	0.75 mm²
1.5 mm <sup>2</sup>	Sistema de conoviéa	PUSH IN
1.5 mm²	Sistema de conexion	PUSH IN
16	Sección del conductor, rígido , mín.	0.14 mm <sup>2</sup>
1.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conductor, flexible (señal), mín.	0.14 mm <sup>2</sup>
26 mm <sup>2</sup>		
Sí	LED verde/rojo	Verde: en funcionamient (sin fallos), Parpadeo verde: advertencia I>90%, Parpadeo verde/rojo: salida desconectada (modo desconexión), Parpadeo rojo: sobrecorriente/erro
Tensión de salida OK (30 V DC / 1 A)		
		EC002540
		EC002540
•		27-04-07-01
		27-04-07-01
		27-04-07-01
27-04-07-01	ECLASS 14.0	27-04-07-01
27-04-07-01	· <del>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>	
	PUSH IN 4 AWG 16 mm² 16 mm² 1.5 mm² 26 mm²  Sí	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.  16 mm² Sección de conexión del conductor, flexible , min.  16 mm² Sección del conductor, rígido , mín.  PUSH IN Número de bornes  4 AWG Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.  Sección de conexión del conductor, flexible , min.  Sección del conductor, rígido , mín.  16 mm² Sección del conductor, rígido , mín.  1.5 mm² Sistema de conexión  Sección del conductor, rígido , mín.  Sección del conductor, rígido , mín.  Sección del conductor, rígido , mín.  LED verde/rojo  ECO02540 ETIM 9.0  ECO02540 ECLASS 9.0  ECLASS 9.0  ECLASS 10.0  ECLASS 10.0  ECLASS 12.0




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

#### Serie W



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

### Datos generales para pedido

Tipo	WEW 35/1 V0 GF SW	Versión
Código	<u>1478990000</u>	Ángulo de fijación lateral, negro, TS 35, V-0, Wemid, Anchura: 12
GTIN (EAN)	4050118286892	mm, 130 °C
Cantidad	50 ST	
Tipo	WEW 35/2 V0 GF SW	Versión
Tipo Código	WEW 35/2 V0 GF SW 1479000000	Versión Ángulo de fijación lateral, negro, TS 35, V-0, Wemid, Anchura: 8 mm,
	,	

# Destornillador de pala plana



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

### Datos generales para pedido

Tipo	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Versión
Código	2749610000	Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de
GTIN (EAN)	4050118896350	caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
Cantidad	1 ST	

# Instalación



Accesorio de montaje para fuentes de alimentación de Weidmüller.

Fecha de creación 29.10.2025 12:41:07 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	PRO TOP BRACKETS	Versión
Código	<u>2575900000</u>	Pie de montaje
GTIN (EAN)	4050118683059	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MTA 45 MF	Versión
Código	<u>1251310000</u>	Carcasas para componentes electrónicos, Adaptador de montaje
GTIN (EAN)	4050118042719	
Cantidad	1 ST	
Tipo	CP A WALLADAPTER 30 MM	Versión
Código	<u>1461870000</u>	
GTIN (EAN)	4050118268225	
Cantidad	1 ST	

#### Módulos de comunicación



Los módulos de comunicación de conector macho de Weidmüller permiten a los componentes individuales intercambiar datos relevantes con la nube. Esto sienta las bases para la optimización selectiva del proceso mediante la monitorización de estado y la capacidad de control remoto; factores que desempeñan un papel decisivo en el aumento de la eficiencia, la calidad, la estabilidad del proceso y la disponibilidad. Los módulos de comunicación están diseñados según el grado de protección IP20, se pueden manejar sin herramientas y se pueden adaptar de forma flexible a distintos protocolos de comunicación personalizables.

# Datos generales para pedido

Tipo	PRO COM CAN OPEN	Versión
Código	2467320000	Módulo de comunicación
GTIN (EAN)	4050118482225	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PRO COM CAN OPEN EX	Versión
Código	2467340000	Módulo de comunicación
GTIN (EAN)	4050118481822	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PRO COM DISPLAY 7S	Versión
Código	<u>2466960000</u>	Módulo de comunicación
GTIN (EAN)		
GIIIV (EAIV)	4050118481808	
Cantidad	4050118481808 1 ST	
		Versión
Cantidad	1 ST	Versión Módulo de comunicación
Cantidad Tipo	1 ST PRO COM IO-LINK	
Cantidad Tipo Código	1 ST PRO COM IO-LINK 2587360000	

Fecha de creación 29.10.2025 12:41:07 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accesorios**

### **BCF 3.81/180F**



PUSH IN: la tecnología de conexión innovadora de Weidmüller facilita el proceso de conexión de conductores.

Ventajas para el usuario y la aplicación:

- Embalaje de alta densidad debido a una altura muy reducida de los componentes. Basta insertar los conductores preparados ¡y listo!
- Elevada densidad de componentes con conectores macho compactos de doble piso SCDN / SCDN-THR
- Procesos simplificados gracias a los botones para la apertura de la unidad de bornes
- Manejo intuitivo gracias a la diferenciación clara del área de inserción del conductor y del punto de accionamiento
- bloqueo y desbloqueo sin herramientas al utilizar el pasador de desbloqueo patentado de Weidmüller Los conectores de Weidmüller, con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas), son compatibles con el diseño de los conectores habituales, pueden codificarse y cuentan con espacio para impresión.

#### Datos generales para pedido

Tipo	BCF 3.81/03/180F SN BK	Versión
Código	<u>1971570000</u>	Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4032248680504	3, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5
Cantidad	50 ST	mm², Caja

Fecha de creación 29.10.2025 12:41:07 MEZ