


**ESG 6/15 SDI MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | ESG, Señalizadores de dispositivos x 15 mm, PA 66, Color: blanco, enchufable |
| Código     | <a href="#">2558340000</a>                                                   |
| Tipo       | ESG 6/15 SDI MC NE WS                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118569056                                                                |
| Cantidad   | 200 Pieza                                                                    |

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 1.2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0472 inch |
| Altura      | 6 mm   | Altura (pulgadas)      | 0.2362 inch |
| Anchura     | 15 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.5906 inch |
| Peso neto   | 0.33 g |                        |             |

### Temperaturas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |                  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |                  |  |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |                  |  |
| Huella de carbono del producto              | Desde la cuna hasta la puerta         | 0.004 kg CO2 eq. |  |

### Datos generales

|                                                |                                                                                             |           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Versión                                        | enchufable                                                                                  |           |
| Anchura                                        | 15 mm                                                                                       |           |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-2                                                                                         |           |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 100 °C                                                                                      |           |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C                                                                                      |           |
| Color                                          | blanco                                                                                      |           |
| Halógenos                                      | No                                                                                          |           |
| Material básico                                | PA 66                                                                                       |           |
| Caracteres impresos                            | sin imprimir                                                                                |           |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                                                                            | MultiCard |
| Impresora compatible                           | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 MultiCard = Device markers                                                                |           |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40...100 °C                                                                                |           |
| Aplicación / productor                         | Weidmueller, Base portarrelés SDI                                                           |           |

### Señalizadores de dispositivos

|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Dibujos**

