


ESG 8/20 K MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco, enchufable |
| Código | 2558360000 |
| Tipo | ESG 8/20 K MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4050118569070 |
| Cantidad | 200 Pieza |

ESG 8/20 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.8 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0315 inch |
| Altura | 8 mm | Altura (pulgadas) | 0.315 inch |
| Anchura | 20 mm | Anchura (pulgadas) | 0.7874 inch |
| Peso neto | 0.37 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...60 °C |
|----------------------------------|-------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
| RoHS | |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta | 0.003 kg CO2 eq. |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|

Datos generales

| | |
|---------|------------|
| Versión | enchufable |
| Anchura | 20 mm |

| | |
|----------------------------------|-----|
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|--|-------|
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 60 °C |
|--|-------|

| | |
|--|--------|
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
|--|--------|

| | |
|-------|--------|
| Color | blanco |
|-------|--------|

| | |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

| | |
|-----------------|-------|
| Material básico | PA 66 |
|-----------------|-------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Caracteres impresos | sin imprimir |
|---------------------|--------------|

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | MultiCard |
|--|------------------|-----------|

| | |
|----------------------|---|
| Impresora compatible | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
|----------------------|---|

| | |
|---|------------------------------|
| Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Device markers |
|---|------------------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...60 °C |
|----------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|--|
| Aplicación / productor | Weidmüller, u-remote IP67 PROFIBUS, PROFINET |
|------------------------|--|

Señalizadores de dispositivos

| | |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Dibujos

