

## PAC-S1500-UNIS-V1-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm<sup>2</sup> o 0,25mm<sup>2</sup>.
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

### Datos generales para pedido

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Código     | 2579220035                            |
| Tipo       | <a href="#">PAC-S1500-UNIS-V1-3M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986600010                         |
| Cantidad   | 1 Pieza                               |

## PAC-S1500-UNIS-V1-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 906 g |
|-----------|-------|

## Datos generales

|                       |                                       |                          |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Longitud de cable     | 3.5 m                                 | apropiado para           | Señales analógicas                    |
| Material básico       | PVC                                   | Cable                    | Cable LiYCY                           |
| Conector al interface | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Número de polos, mín.    | 40 polos                              |
| Diámetro exterior     | 12,4 ± 1 mm                           | Conector al lado control | SIEMENS S71500 6ES7592-1BM00-0XA0 40P |
| Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                          |                                       |

## Datos eléctricos

|                                     |           |                                         |                       |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Corriente total, máx.               | 0.125 A   | Prueba de alta tensión                  | 1 KV/1s               |
| Resistencia                         | ≤ 80 mΩ/m | Tensión de servicio                     | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Capacidad (conductor / conductores) | 300 pF/m  | Capacidad (conductor / apantallamiento) | 300 pF/m              |

## Datos nominales UL

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Corriente total, máx. | 0.125 A |
|-----------------------|---------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |