

HDC XX5E02 MFSXXXX-1800



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Compacto

El nuevo módulo de bus de dos polos es extremadamente compacto y puede albergar conectores de datos de megabit y gigabit. Permite la conexión de cables de 2 gigabits de categoría 6A (10 gigabits) a un módulo.

Datos generales para pedido

Código	2503791800
Tipo	HDC XX5E02 MFSXXXX-1800
GTIN (EAN)	4050118523355
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX5E02 MFSXXXX-1800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 0 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 90 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Datos generales

Número de polos	4	Longitud de cable	18 m
Codificación	Codificación D	Superficie de contacto	Au (oro)
Velocidad de transmisión	100 MBit/s	Resistencia del aislamiento	≥ 108 Ω
Categoría	Cat. 5e	Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	4 A	Ciclos de enchufado	\u2265 100
Tipo	Macho	Grado de polución	2
Versión para el lado contrario	Hembra, recto	Versión para el lado del módulo	Macho

Especificaciones técnicas del cable

Longitud de cable	18 m		
Color de revestimiento	azul		
Apantallado	Sí		
Halógenos	Sí, No		
Material de la funda	Radox EM 104		
Código de color	blanco, amarillo, azul, naranja		
Diámetro exterior	Diámetro		7.25 mm
	Signos		±
	Tolerancia		0.3
Diámetro exterior	7.25 mm ± 0.3		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Dibujos

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4