

## PAC-S1500-HE20-V8-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm<sup>2</sup> o 0,25mm<sup>2</sup>.
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Código     | <a href="#">2605170030</a>                                |
| Tipo       | PAC-S1500-HE20-V8-3M                                      |
| GTIN (EAN) | 4099986600096   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

## PAC-S1500-HE20-V8-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Peso neto 362 g

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -10...60 °C      Temperatura de servicio -11...50 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

### Datos generales

|                       |                      |                          |                                       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Longitud de cable     | 3 m                  | Material básico          | PVC                                   |
| Cable                 | Cable LiYY           | Conector al interface    | CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 20P      |
| Diámetro exterior     | 8,6 ± 1 mm           | Conector al lado control | SIEMENS S71500 6ES7592-1BM00-OXA0 40P |
| Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |                                       |

### Datos eléctricos

|                                 |                   |                                       |           |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| Corriente total, máx.           | 3 A               | Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A       |
| Tensión nominal                 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Resistencia                           | ≤ 80 mΩ/m |
| Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m          |                                       |           |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |