WCU 860S - MICON-L CABLE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Con los módulos lógicos WCU 501 y WCU 650 totalmente encapsulados, podrás monitorizar, controlar y regular tus procesos, incluso en condiciones ambientales extremas. En este sentido, la serie WCU ofrece dimensiones óptimas, rendimiento, robustez y facilidad de uso. El entorno gráfico de programación Micon-L es intuitivo y permite conmutar de forma flexible entre las entradas analógicas y digitales, además de las salidas digitales. Tanto el software como el hardware se pueden ampliar para adaptarse a las especificaciones que demande el cliente.

Datos generales para pedido

	<u>'</u>
Versión	USB 2.0
Código	<u>2515020000</u>
Tipo	WCU 860S - MICON-L CABLE
GTIN (EAN)	4050118528749
Cantidad	1 Pieza



WCU 860S - MICON-L CABLE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homo	1	-:	
HOMO	пооа	citor	185

ROHS

Dimensiones y pesos			
Longitud	1500 mm	Longitud (pulgadas)	59.055 inch

Conformidad

75 g

Temperaturas

Peso neto

Temperatura de almacenamiento	-30 °C60 °C	Temperatura de servicio	-20 °C60 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexión

Tipo de conexión	USB A

Datos del sistema

Interfaz	USB 2.0	

Datos generales

Resistencia a vibraciones	min. 50 m/s² (5 g) @ 10 150 Hz

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

Versión del catálogo / Dibujos