

## KLIPPON BDX M20 BN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	Klippon BDX (elementos de compensación), Elemento de compensación, M 20, 10 mm, IP66, latón, niquelado
Código	<a href="#">2519540000</a>
Tipo	KLIPPON BDX M20 BN
GTIN (EAN)	4050118532067
Cantidad	1 Pieza

## KLIPPON BDX M20 BN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Longitud	22 mm	Longitud (pulgadas)	0.8661 inch
Peso neto	60 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio -60 °C...200 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Datos generales

Diámetro de la cabeza	26.20 mm	Caudal de aire	0,25 l/1 h	
Junta tórica	Silicona	Tipo de protección con GWDR	IP66	
Par de apriete	5 Nm	Silicona	Sí	
Grado inflamabilidad según UL 94	None	Gama de temperaturas de servicio, max.	200 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-60 °C	Paso de rosca	1.5 mm	
Halógenos	libre de halógenos	Normas	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	
Resistente a los golpes	7 J versión ATEX	Calibre de llave 1	27 mm	
Tipo de protección	IP66	Prensaestopas	M 20	
Material básico	laton, niquelado	Junta	Silicona	
filtro	Clavija de bronce (90 % cobre, 10 % cinc)	Tuerca (externa)	M 20	
Longitud de rosca	10 mm	Par de apriete contratuerca, mín.	5.00 Nm	
Nota: Tipo de protección	- El elemento de ventilación únicamente debe colocarse en la parte inferior de la caja, alineado verticalmente con la rosca hacia arriba, y en el punto más bajo para permitir un drenaje adecuado. - Las instrucciones de montaje deben leerse antes de realizar la instalación y deben seguirse en todo momento. - La tasa de flujo del agua se sometió a pruebas utilizando una carcasa vacía llena de agua (sin presión ni componentes internos que produzcan calor). La tasa de flujo del agua puede variar debido a los parámetros de funcionamiento y las condiciones del entorno.		Tipo de protección (UL)	Type 4

**KLIPPON BDX M20 BN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos**

Par de apriete pieza de conexión, máx.	5.00 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	5.00 Nm
Tipo de protección contra el fuego	Seguridad elevada Ex e	Par de apriete contratuerca, máx.	5.00 Nm

**Números de certificación de prensaestopas**

Identificación	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)	CML 19ATEX3347X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEX)	IECEX CML 19.0105X	Núm. de certificación de prensaestopas (CSA)	E340660
Condiciones de aprobación	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		