


## ENERGY ANALYSER 750-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Analizadores de energía

Cada vez se emplean más consumidores no lineales y componentes de plantas en las instalaciones de producción.

Influyen, por ejemplo, en la frecuencia de la red, el cambio de fase y las amplitudes de las fases.

Esto influye en la calidad de la energía eléctrica y, por lo tanto, en la disponibilidad de la planta.

Los analizadores de energía miden todos los parámetros de calidad, desde los parámetros de simetría a los transitorios, y muchos más.

Después de realizar pruebas exhaustivas, se pueden iniciar pasos de optimización para maximizar la eficiencia y disponibilidad de las plantas.

### Datos generales para pedido

Código	2534160000
Tipo	<a href="#">ENERGY ANALYSER 750-24</a>
GTIN (EAN)	4050118545821
Cantidad	1 Pieza

**ENERGY ANALYSER 750-24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E469563

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	81 mm
Altura	144 mm
Anchura	144 mm
Peso neto	1080 g

Profundidad (pulgadas)	3.189 inch
Altura (pulgadas)	5.6693 inch
Anchura (pulgadas)	5.6693 inch

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio	5...95 % RH

Temperatura de servicio	-10 °C...55 °C
-------------------------	----------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Entrada de corriente de medición**

Material capotas	Policarbonato PC, Metal
Canales de medición de corriente	4 + 2
Medición de la corriente diferencial	Sí
Factor de distorsión THD-I en %	Sí

Corriente nominal	1 / 5 A
Precisión de medición de la corriente	0.1 %
Armónicos, por pedido/corriente	1-63.
Corriente máx.	5000 A

**Entrada de tensión de medición**

Red de baja tensión	3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3), 3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N)
Sistema 3-hilos:	Sí
Armónicos, por pedido/tensión	1-63.
Rango de medida, tensión L-L, AC	600 V

Precisión de medición de la tensión	0.1 %
Cuadrantes	4
Factor de distorsión THD-U en %	Sí
Rango de medida, tensión L-N, AC	347 V

**Comunicación**

Interfaz	RS485: 9,6 – 921,6 kbps, Profibus DP, Ethernet, Servidor web/correo electrónico
----------	---

Protocolo	Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)
-----------	--

**Control de la calidad de la tensión**

Armónicos, por pedido/tensión	1-63.
Factor de distorsión THD-U en %	Sí

Armónicos, por pedido/corriente	1-63.
Factor de distorsión THD-I en %	Sí

## ENERGY ANALYSER 750-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

No balanceado	Sí	Sistema positivo, negativo y cero	Sí
Intensidad de parpadeo de la corriente	Sí	Parpadeo de tiempo breve/largo	Sí
Interrupciones breves	Sí	Función de grabación de secuencia de eventos	Sí

## Datos técnicos

Versión	Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica	Frecuencia de entrada	<20 Hz
Tipo de montaje	Montaje en panel frontal	Tipo de protección	IP40, IP20
Corriente nominal	1 / 5 A	Corriente máx.	5000 A
Indicador control (monitor)	LCD	Normas	DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, DIN EN 61238-1, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Rango de medida, tensión L-N, AC	347 V	Rango de medida, tensión L-L, AC	600 V
Categoría de sobretensión	600 V CAT III	Tensión de alimentación	48...110 V AC, 24...150 V DC
Sistema 3-hilos:	Sí	Sistema 4-hilos:	Sí
Cuadrantes	4	Frecuencia de muestreo 50/60 Hz	25.6 kHz
Mediciones continuas	Sí	Resultado de medición por segundo	5 ms
Valor real desde el período (50/60 Hz)	10 / 12	Medición de la corriente diferencial	Sí
Canales de medición de corriente	4 + 2	Precisión de medición de la tensión	0.1 %
Precisión de medición de la corriente	0.1 %	Precisión de medición de la energía activa (kWh, .../5 A)	Clase 0.2S
Contador de horas de servicio	Sí	Comutación de hora semanal	Sí
Reloj	Sí	Función bimetálica	Sí

## Entradas/Salidas

Entradas digitales	2	Salidas digitales	2
Número de salidas de impulso	2	Entrada de temperatura	Sí

## Registro de datos de medición

Memoria; valores mínimos y máximos	Sí	Tamaño de la memoria	256 MB
Número de valores de memoria	10000 k	Registro intervalo de actualización	200 ms
Intervalo de registro de memoria mín.	1.00 s	Software	ecoExplorer go®
Lógica integrada	Sí		

## Coordinadas de aislamiento

Categoría de sobretensión	600 V CAT III
---------------------------	---------------

## Clasificaciones


ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		

## ENERGY ANALYSER 750-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Dibujos



**ENERGY ANALYSER 750-24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	ENERGY METER BRACKET B1	Versión
Código	<a href="#">2433040000</a>	
GTIN (EAN)	4050118446364	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ENERGY METER SEAL L144	Versión
Código	<a href="#">2495630000</a>	
GTIN (EAN)	4050118505870	
Cantidad	1 ST	