


RJ45C5 T1U 2.8E4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



La gama de productos abarca los diseños siguientes:

- 90°, horizontal y 180° vertical
 - Bloqueo ascendente/descendente
 - Procesos de soldadura THT, THR o SMD
 - Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado
 - Categoría de rendimiento 3 a cat. 6
 - Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL)
 - Compatible con conector RJ45 modular de conformidad con las normas ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
 - Fuerza dieléctrica ≥ 1500 V CA RMS (valor pico de 2250 V CA) de conformidad con la norma IEEE 802.3
 - Fuerza dieléctrica ≥ 1500 V CA (valor pico) o ≥ 1500 V CC de conformidad con la norma IEC 60603
- Propiedades y ventajas:
- Rango de temperaturas ampliado de -40 °C a $+85$ °C para el máximo rendimiento
 - Capa de oro reforzada (30μ "") para una mayor protección frente a la corrosión
 - La distancia de al menos 0,3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Datos OMNIMATE - jack modular RJ45, Conector para placa c.i., Cat. 5, Conexión por soldadura THT, 90°, superior, 6 tabs, No, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 8, PA 6T, 30...80 μ " Ni / ≥ 30 μ " Au , Bandeja (conjunto manual) |
| Código | 2562920000 |
| Tipo | RJ45C5 T1U 2.8E4N TY |
| GTIN (EAN) | 4050118571943 |
| Cantidad | 140 Pieza |
| Embalaje | Bandeja (conjunto manual) |

RJ45C5 T1U 2.8E4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (cURus) | E471884 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 15.71 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.6185 inch |
| Altura | 15.86 mm | Altura (pulgadas) | 0.6244 inch |
| Altura construcción baja | 13.11 mm | Anchura | 16.41 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0.6461 inch | Peso neto | 2.38 g |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Normas

| | |
|----------------|----------------|
| Conector norma | IEC 60603-7-51 |
|----------------|----------------|

Propiedades eléctricas

| | | | |
|--|-------------------------|---|-----------|
| Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado | 1500 V DC | Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto | 1000 V DC |
| Resistencia de paso | <25 mΩ | Resistencia del aislamiento | ≥ 500 MΩ |
| Tensión nominal | 125 V | Corriente nominal | 1,5 A |
| PoE / PoE+ | conforme a IEEE 802.3af | | |

Especificación del sistema

| | |
|--|------------------------------------|
| Número de polos | 8 |
| LED | No |
| Longitud del terminal de soldadura (l) | 2.75 mm |
| Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT |
| Paso en pulgadas (P) | 0.050 " |
| Material del apantallamiento | Latón |
| Apantallamiento | Sí |
| Cierre de página, propiedad (D) | Brida para soldar |
| Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | ± 0,1 mm |
| Número de terminales de soldadura por polo | 1 |
| Tipo de conexión | Conexión por soldadura |
| Diámetro de la perforación (D) | 0.9 mm |
| Categoría | Cat. 5 |
| Familia del producto | Datos OMNIMATE - jack modular RJ45 |
| Paso en mm (P) | 1.27 mm |
| Tipo de protección | IP20 |
| Ciclos de enchufado | 750 |
| Modo de conexión | 8 núcleos |
| Angulo de salida | 90° |
| Superficie de apantallado | niquelado |

Fecha de creación 22.04.2026 12:25:14 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

RJ45C5 T1U 2.8E4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| | | |
|--|---|------|
| Anillo de apantallado | 6 tabs | |
| Categoría de rendimiento | Cat. 5 | |
| Procedimiento de soldadura | Soldadura manual, Soldadura por onda | |
| Opción de bloqueo | superior | |
| Dimensiones del pin de soldadura | octogonal | |
| Tolerancia de longitud del pin de soldadura | Tolerancia inferior preestablecida (revela el mínimo) | -0.2 |
| | Tolerancia superior preestablecida (revela el máximo) | +0.2 |
| | Tolerancia, unidad | mm |
| Tolerancia de longitud del pin de soldadura | +0.2 / -0.2 mm | |
| Tolerancia de posición del terminal de soldadura | ± 0,1 mm | |

Datos del material

| | | | |
|---|------------------|---|----------------------------|
| Materiales aislantes | PA 6T | Color | negro |
| Carta de colores (similar) | RAL 9011 | Grupo de materiales aislantes | II |
| Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 500 | Resistencia del aislamiento | ≥ 500 MΩ |
| Moisture Level (MSL) | | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material del contacto | Fósforo, bronce | Material de contacto | Aleación de Cu |
| Superficie de contacto | Oro sobre níquel | Estructura de capas del contacto del conector | 30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au |
| Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C | Temperatura de almacenamiento, max. | 85 °C |
| Temperatura de servicio, min. | -40 °C | Temperatura de servicio, max. | 85 °C |

Embalaje

| | | | |
|-------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| Embalaje | Bandeja (conjunto manual) | Longitud de VPE | 316.00 mm |
| Anchura VPE | 190.00 mm | Altura de VPE | 67.00 mm |

Indicación importante

Notas

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 | | |

RJ45C5 T1U 2.8E4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

| Code | Value | Description |
|----------------------------------|--|---|
| RJ45 | G1 | RJ45G1 |
| R | 1 | R1U |
| U | 3.2 | U3.2E |
| E | 4 | E4N |
| GY/GY | TY | GY/GY TY |
| RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY | | |
| Packaging | TY RL | Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly) |
| LED | Y/G G/Y GY/GY O/G R/O ... N | Yellow/Green Green/Yellow (standard) Green-Yellow/Green-Yellow Orange/Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED |
| Contact surface thickness | 4 | 1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ" |
| EMI tabs (ground fingers) | E N | E = with EMI tabs N = without EMI tabs |
| Solder Pin length | 3.2 1.6 D | 3.2 mm 1.6 mm SMD |
| Direction, latch style | U D V Y | Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up |
| Number of Ports | 1 12; 14; ... 21; 41; ... | 1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel |
| Assembly on PCB | R S T | Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave |
| Performance Category | C5 C6 C6A C5e M G1 G10 U MP MP+ | Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+ |

Leyenda

RJ45C5 T1U 2.8E4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas

RJ45 crimp

Conector de prensado RJ45 según IEC 60603-7-51 para diámetro del conductor de hasta 1,05 mm



Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | IE-P | Versión |
| Código | 8813100000 | Conector RJ45, sin protección antidoblado; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / |
| GTIN (EAN) | 4032248512850 | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | IE-P63 | Versión |
| Código | 8813110000 | Conector RJ45, con protección antidoblado; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / |
| GTIN (EAN) | 4032248512867 | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | IE-P70 | Versión |
| Código | 8813120000 | Conector RJ45, con protección antidoblado; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / |
| GTIN (EAN) | 4032248512874 | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | IE-PM-RJ45-TH | Versión |
| Código | 1963580000 | Conector RJ45 crimpado, Conector sin protector antidoblado de |
| GTIN (EAN) | 4032248645688 | cables, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-TH-BK | Versión |
| Código | 1963590000 | Conector RJ45 crimpado, Conector con protector antidoblado de |
| GTIN (EAN) | 4032248645695 | cables en negro, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-TH-BK-P | Versión |
| Código | 2584980000 | Conector RJ45 crimpado, con protección antidoblado; 6,5 - 7,5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118593556 | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| Cantidad | 10 ST | |

recto

Conector macho RJ45 (sin necesidad de herramientas) de conformidad con la norma IEC 60603-7-51.



RJ45C5 T1U 2.8E4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1 | Versión |
| Código | 1992850000 | Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / |
| GTIN (EAN) | 4050118378115 | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6 | Versión |
| Código | 1992820000 | Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / |
| GTIN (EAN) | 4050118377897 | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1 | Versión |
| Código | 1992860000 | Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / |
| GTIN (EAN) | 4050118378108 | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6 | Versión |
| Código | 1992830000 | Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / |
| GTIN (EAN) | 4050118377972 | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6 | Versión |
| Código | 1992840000 | Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118378023 | (ISO/IEC 11801), PROFINET |
| Cantidad | 1 ST | |

acodado con prensaestopas

Conector macho RJ45 (sin necesidad de herramientas)
 de conformidad con la norma IEC 60603-7-5 1.



Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1 | Versión |
| Código | 1518080000 | Conector macho RJ45 con contactos de perforación, acodado, 4x90°, |
| GTIN (EAN) | 4050118324969 | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6 | Versión |
| Código | 1992870000 | Conector macho RJ45 con contactos de perforación, acodado, 4x90°, |
| GTIN (EAN) | 4050118378054 | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1 | Versión |
| Código | 1518090000 | Conector macho RJ45 con contactos de perforación, acodado, 4x90°, |
| GTIN (EAN) | 4050118325300 | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6 | Versión |
| Código | 1992890000 | Conector macho RJ45 con contactos de perforación, acodado, 4x90°, |
| GTIN (EAN) | 4050118378122 | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B |
| Cantidad | 1 ST | |

RJ45C5 T1U 2.8E4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6 | Versión | |
| Código | 1518100000 | Conector macho RJ45 con contactos de perforación, acodado, 4x90°, | |
| GTIN (EAN) | 4050118325232 | Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET | |
| Cantidad | 1 ST | | |

RJ45 sin herramientas



Conector RJ45 (sin herramientas) según IEC 60603-7-5 1 para diámetro del conductor de hasta 1,6 mm

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-BK | Versión | |
| Código | 1963600000 | Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 | |
| GTIN (EAN) | 4032248645725 | 2010), 8 núcleos, 4 núcleos, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, | |
| Cantidad | 10 ST | PROFINET | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-BK-A | Versión | |
| Código | 1132040000 | Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 | |
| GTIN (EAN) | 4032248912155 | 2010), 8 núcleos, EIA/TIA T568 A | |
| Cantidad | 10 ST | | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-BK-B | Versión | |
| Código | 1132050000 | Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 | |
| GTIN (EAN) | 4032248912148 | 2010), 8 núcleos, EIA/TIA T568 B | |
| Cantidad | 10 ST | | |
| Tipo | IE-PS-RJ45-FH-BK-P | Versión | |
| Código | 1132060000 | Conector macho IDC RJ45, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 núcleos, | |
| GTIN (EAN) | 4032248912162 | PROFINET | |
| Cantidad | 10 ST | | |