KRN-M10/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,400 mm ² ,400 mm ² - 400 mm ²
Código	<u>2578020000</u>
Tipo	KRN-M10/-400
GTIN (EAN)	4064675018117
Cantidad	15 Pieza



KRN-M10/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 207.65 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	400 mm²	Sección de conexión del conductor, min. 400 mm²	
Sección de conexión del conductor	400 mm ²	Aislamiento	no disponible
Orificio	M 10	Color de identificación	Ninguno
Diámetro interior del vástago (d1)	27.5 mm	Diámetro exterior del vástago (d3)	33.5 mm
Longitud del vástago (a)	47 mm	Longitud de conexión (I)	92 mm
Diámetro interior de la brida (d2)	10.5 mm	Anchura de la brida (b)	49 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

KRN-M10/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

