

**KRN-M10/-400****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,400 mm <sup>2</sup> ,400 mm <sup>2</sup> - 400 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">2578020000</a>
Tipo	KRN-M10/-400
GTIN (EAN)	4064675018117
Cantidad	15 Pieza

**KRN-M10/-400**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	207.65 g
-----------	----------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	400 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 400 mm <sup>2</sup>
---	---------------------	---

Sección de conexión del conductor	400 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	---------------------

Orificio	M 10
----------	------

Diámetro interior del vástago (d1)	27.5 mm
------------------------------------	---------

Longitud del vástago (a)	47 mm
--------------------------	-------

Diámetro interior de la brida (d2)	10.5 mm
------------------------------------	---------

Aislamiento	no disponible
-------------	---------------

Color de identificación	Ninguno
-------------------------	---------

Diámetro exterior del vástago (d3)	33.5 mm
------------------------------------	---------

Longitud de conexión (l)	92 mm
--------------------------	-------

Anchura de la brida (b)	49 mm
-------------------------	-------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-40-02-05
-------------	-------------

## KRN-M10/-400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

