


## CH 5.08/11/90 3.9SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Código                               | 2649270000                                |
| Tipo                                 | <a href="#">CH 5.08/11/90 3.9SN GN BX</a> |
| GTIN (EAN)                           | 4050118637700                             |
| Cantidad                             | 120 Pieza                                 |
| Valores característicos del producto | IEC: 630 V / 15 A<br>UL: 300 V / 15 A     |
| Embalaje                             | Caja                                      |

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E60693

## Dimensiones y pesos

Peso neto 3.96 g

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Especificaciones del sistema

|                                        |                                    |                                            |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Familia del producto                   | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 | Tipo de conexión                           | Conexión de tarjetas |
| Montaje sobre placas c.i.              | Conexión por soldadura THT         | Paso en mm (P)                             | 5.08 mm              |
| Paso en pulgadas (P)                   | 0.200 "                            | Angulo de salida                           | 90°                  |
| Número de polos                        | 11                                 | Número de terminales de soldadura por polo | 1                    |
| Longitud del terminal de soldadura (l) | 3.9 mm                             | Dimensiones del pin de soldadura           | 1,0 x 1,0 mm         |
| Diámetro de la perforación (D)         | 1.6 mm                             | L1 en mm                                   | 50.80 mm             |
| L1 en pulgadas                         | 2.000 "                            | Número de series                           | 1                    |
| Número de filas de polos               | 1                                  |                                            |                      |

## Datos del material

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Materiales aislantes                | PA GF          | Color                               | verde pálido   |
| Carta de colores (similar)          | RAL 6021       | Grupo de materiales aislantes       | I              |
| Moisture Level (MSL)                |                | Grado inflamabilidad según UL 94    | V-0            |
| Material del contacto               | Aleación de Cu | Material de contacto                | Aleación de Cu |
| Superficie de contacto              | estañado       | Tipo de estañado                    | mate           |
| Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C         | Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C          |
| Temperatura de servicio, min.       | -40 °C         | Temperatura de servicio, max.       | 105 °C         |

## Datos nominales conformes a IEC

|                                                                                      |       |                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Corriente nominal, número de polos mín. 15 A (Tu=20 °C)                              |       | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2  | 630 V |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2                | 320 V | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 250 V |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2                 | 4 kV  | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 4 kV  |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 4 kV  |                                                                       |       |

## Datos técnicos

### Datos nominales según CSA

|                                        |       |                                        |       |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)    | 300 V | Tensión nominal (Use group D / CSA)    | 300 V |
| Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 15 A  | Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 10 A  |

### Datos nominales según UL 1059

|                                            |                                                                                                  |                                            |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Instituto (cURus)                          | CURUS                                                                                            | Núm. de certificación (cURus)              | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)    | 300 V                                                                                            | Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)    | 300 V  |
| Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 15 A                                                                                             | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A   |
| Referencia para valores de homologación    | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                            |        |

### Embalaje

|             |         |                 |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| Embalaje    | Caja    | Longitud de VPE | 0.00 mm |
| Anchura VPE | 0.00 mm | Altura de VPE   | 0.00 mm |

### Indicación importante

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Only compatible with OMNIMATE basic products</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

## Dibujos

