

ENERGY ANALYSER 550-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Analizadores de energía

Cada vez se emplean más consumidores no lineales y componentes de plantas en las instalaciones de producción.

Influyen, por ejemplo, en la frecuencia de la red, el cambio de fase y las amplitudes de las fases.

Esto influye en la calidad de la energía eléctrica y, por lo tanto, en la disponibilidad de la planta.

Los analizadores de energía miden todos los parámetros de calidad, desde los parámetros de simetría a los transitorios, y muchos más.

Después de realizar pruebas exhaustivas, se pueden iniciar pasos de optimización para maximizar la eficiencia y disponibilidad de las plantas.

Datos generales para pedido

Código	2602580000
Tipo	ENERGY ANALYSER 550-24
GTIN (EAN)	4050118655841
Cantidad	1 Pieza

ENERGY ANALYSER 550-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	81 mm	Profundidad (pulgadas)	3.189 inch
Altura	144 mm	Altura (pulgadas)	5.6693 inch
Anchura	144 mm	Anchura (pulgadas)	5.6693 inch
Peso neto	1080 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...70 °C	Temperatura de servicio	-10 °C...55 °C
Humedad	5...95 % (sin condensación)		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Entrada de corriente de medición

Material capotas	Policarbonato PC, Metal	Corriente nominal	1 / 5 A
Canales de medición de corriente	4 + 2	Precisión de medición de la corriente	0.2 %
Medición de la corriente diferencial	Sí	Armónicos, por pedido/corriente	1.-63.
Factor de distorsión THD-I en %	Sí	Corriente máx.	5000 A

Entrada de tensión de medición

Red de baja tensión	3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N), 3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3)	Precisión de medición de la tensión	0.1 %
Sistema 3-hilos:	Sí	Cuadrantes	4
Armónicos, por pedido/tensión	1.-63.	Factor de distorsión THD-U en %	Sí
Rango de medida, tensión L-L, AC	720 V	Rango de medida, tensión L-N, AC	417 V
Sistema 4-hilos:	Sí		

Comunicación

Interfaz	RS485: 9,6 – 921,6 kbps, Profibus DP, Ethernet, Servidor web/correo electrónico	Protocolo	Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)
----------	---	-----------	--

Control de la calidad de la tensión

Armónicos, por pedido/tensión	1.-63.	Armónicos, por pedido/corriente	1.-63.
Factor de distorsión THD-U en %	Sí	Factor de distorsión THD-I en %	Sí

ENERGY ANALYSER 550-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

No balanceado	Sí	Sistema positivo, negativo y cero	Sí
Interrupciones breves	Sí	Función de grabación de secuencia de eventos	Sí

Datos técnicos

Versión	Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica	Tipo de montaje	Montaje en panel frontal
Tipo de protección	IP40, IP20	Corriente nominal	1 / 5 A
Corriente máx.	5000 A	Indicador control (monitor)	LCD
Normas	DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, DIN EN 61000-4-8	Rango de medida, tensión L-N, AC	417 V
Rango de medida, tensión L-L, AC	720 V	Categoría de sobretensión	600 V CAT III
Tensión de alimentación	48...110 V AC, 24...150 V DC	Sistema 3-hilos:	Sí
Sistema 4-hilos:	Sí	Cuadrantes	4
Frecuencia de muestreo 50/60 Hz	20 kHz	Mediciones continuas	Sí
Resultado de medición por segundo	5 ms	Valor real desde el período (50/60 Hz)	10 / 12
Medición de la corriente diferencial	Sí	Canales de medición de corriente	4 + 2
Precisión de medición de la tensión	0.1 %	Precisión de medición de la corriente	0.2 %
Precisión de medición de la energía activa (kWh, .../5 A)	Clase 0.2S	Contador de horas de servicio	Sí
Conmutación de hora semanal	Sí	Reloj	Sí
Función bimetal	Sí		

Entradas/Salidas

Entradas digitales	2	Salidas digitales	2
Número de salidas de impulso	2	Entrada de temperatura	Sí

Registro de datos de medición

Memoria; valores mínimos y máximos	Sí	Tamaño de la memoria	256 MB
Número de valores de memoria	10000 k	Registro intervalo de actualización	200 ms
Intervalo de registro de memoria mín.	1.00 s	Software	ecoExplorer go®
Lógica integrada	Sí		

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión	600 V CAT III
---------------------------	---------------

Clasificaciones



ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		

ENERGY ANALYSER 550-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com



ENERGY ANALYSER 550-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	ENERGY METER BRACKET B1	Versión	
Código	2433040000		
GTIN (EAN)	4050118446364		
Cantidad	1 ST		
Tipo	ENERGY METER SEAL L144	Versión	
Código	2495630000		
GTIN (EAN)	4050118505870		
Cantidad	1 ST		