



Poliamida 6.6 resistente a los rayos UV que garantiza una excelente durabilidad de las abrazaderas para cables especiales incluso en entornos con radiación UV intensa. Excelente opción para el uso continuo en exterior.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Abrazaderas, 2.5 x 98 mm, Poliamida 66, 80 N |
| Código | 2659310000 |
| Tipo | CB-UVR 98/2,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118682670 |
| Cantidad | 100 Pieza |

CB-UVR 98/2,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (UR) | E317499 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 1 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0394 inch |
| Altura | 98 mm | Altura (pulgadas) | 3.8583 inch |
| Anchura | 2.5 mm | Anchura (pulgadas) | 0.0984 inch |
| Peso neto | 0.24 g | | |

Temperaturas

| | | |
|--|-------------|---|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...85 °C | Temperatura permanete de trabajo, min. -40 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 105 °C | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

| | | | |
|--|--------|--|--------------|
| UV resistente | Sí | Volver a abrir | No |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | Gama de temperaturas de servicio, max. | 85 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | Halógenos | No |
| Diámetros de cable, max. | 21 mm | Material básico | Poliamida 66 |
| Resistencia a la tracción | 80 N | Diámetro de mazo, máx. | 21 mm |
| Resistencia a la tracción (libra-fuerza) | 18 lbf | Diámetro de mazo, mín. | 1 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

Dibujos

