

Similar a la ilustración



Datos generales para pedido

Versión	Y connector
Código	2616460000
Tipo	SAI-H4-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621525
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E310075

Dimensiones y pesos

Peso neto 134 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Datos de conexión

Salida individual 3 - Conector macho Conector hembra M12

Salida individual 1 - conector enchufable Conector hembra M12

Par de apriete M12: 0,8 - 1,2 Nm

Salida colectora - conector enchufable Conector macho M12

Salida individual 2 - conector enchufable Conector hembra M12

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	K-coded
Superficie de contacto	bañado en oro	Material capotas	TPU
Corriente nominal	12 A	Tipo de protección	IP65, IP67, IP68
Grado de polución	3	Prensaestopas	M 12
Conexión de apantallamiento	No	Rango de temperatura caja	-30...+90 °C

Normas

Conector norma IEC 61076-2-111

Datos generales


Número de polos	5	Codificación	K-coded
Superficie de contacto	bañado en oro	Material capotas	TPU
Corriente nominal	12 A	Tipo de protección	IP65, IP67, IP68
Grado de polución	3	Prensaestopas	M 12
Tensión nominal	630 V AC	Conexión de apantallamiento	No
Rango de temperatura caja	-30...+90 °C	diámetro externo del conductor	-

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Dibujos


Dibujo acotado



Esquema de conexiones



Esquema de polos



Esquema de polos

