



D-SUB F6.3 T09HU 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La gama de productos abarca los diseños siguientes:

- 90° horizontal y 180° vertical
- Diseño de brida como orificio perforado, tuerca rosca- cada UNC 4-40 y UNC 4-40
- Contactos estampados (tensión nominal: 3 A)
- Proceso de soldadura THT
- Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con clips de enclavado
- Presentación en bandeja (TY)
- Rango de temperaturas ampliado de -55°C a +85°C para ofrecer la máxima capacidad de rendimiento

Datos generales para pedido

Versión	Datos OMNIMATE - conector SUB-D, Conector hembra, Rosca de espárrago UNC 4-40, Clip de enclavamiento, Conexión por soldadura THT, Paso en mm (P): 2.77 mm, Número de polos: 9, $\geq 50 \mu\text{m}$ Ni / $\geq 1 \mu\text{m}$ Au, ≤ 50 , PBT reforzado con fibra de vidrio UL 94 V-0, negro, Bandeja (conjunto manual)
Código	2626700000
Tipo	D-SUB F6.3 T09HU 3.2B2 TY BK
GTIN (EAN)	4050118663648
Cantidad	90 Pieza
Embalaje	Bandeja (conjunto manual)
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2024-08-31 10:00:00+02:00
Fecha de creación	28.02.2026 09:52:55 MEZ

D-SUB F6.3 T09HU 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E92202

Dimensiones y pesos

Profundidad	20.6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.811 inch
Altura construcción baja	12.55 mm	Anchura	30.81 mm
Anchura (pulgadas)	1.213 inch	Peso neto	7.29 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Propiedades eléctricas


Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	1000 V AC	Resistencia de paso	≤20 mΩ
Tensión nominal	250 V	Corriente nominal	3 A

Especificación del sistema

Número de polos	9	
Longitud del terminal de soldadura (l)	3.2 mm	
Montaje sobre placas c.i.	Conexión por soldadura THT	
Paso en pulgadas (P)	0.109 "	
Material del apantallamiento	Acero	
Cierre de página, propiedad	Rosca de espárrago UNC 4-40, Clip de enclavamiento	
Tipo de conexión	Conexión por soldadura	
Diámetro de la perforación (D)	1 mm	
Familia del producto	Datos OMNIMATE - conector SUB-D	
Paso en mm (P)	2.77 mm	
Ciclos de enchufado	≤ 50	
Tipo de versión	Conector hembra	
Angulo de salida	90°	
Superficie de apantallado	estañado	
Procedimiento de soldadura	Soldadura manual, Soldadura por onda	
Dimensiones del pin de soldadura	octogonal	
Tolerancia de longitud del pin de soldadura	Tolerancia inferior preestablecida (revela el mínimo)	-0,25
	Tolerancia superior preestablecida (revela el máximo)	+0,25
	Tolerancia, unidad	mm
Tolerancia de longitud del pin de soldadura	+0,25 / -0,25 mm	
Tolerancia de posición del terminal de soldadura	± 0,1 mm	

Dibujos

Imagen de producto



D-SUB F6.3 T09HU 3.2B2 TY BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dibujos

Dibujo del embalaje

Scale	Free
TOLERANCE	
X.	± 0.38
X.X	± 0.25
X.XX	± 0.13
DIM	TOL
X.°	$\pm 3^\circ$
X.X°	$\pm 1.0^\circ$
Angle	TOL



Dimensional drawing



Dimensions

Positions	A	B	C	E
9	30.81	24.99	16.33	11.08
15	39.20	33.30	24.70	19.39
25	53.05	47.04	38.40	33.24
37	69.40	63.50	54.80	49.86

Unit: mm