

FP ENC DR07 230 3C P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®.
Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de
enclavamiento y mucho más.

Datos generales para pedido

Versión	Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 230 mm, para tapa de plástico
Código	2633520000
Tipo	FP ENC DR07 230 3C P
GTIN (EAN)	4050118664386
Cantidad	5 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	7.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2953 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	230 mm	Anchura (pulgadas)	9.0551 inch
Peso neto	83.4 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...85
-------------------------------	-------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	42d748fc-bbd3-41cb-951a-c952873e955b
------	--------------------------------------

Datos generales

Material básico	Acero, cincado
Color	plata
Posición de montaje, instrucciones de montaje	para tapa de plástico
Versión	con coliso

Materiales aislantes	Acero
Tipo de montaje	Montaje del tornillo
Indicación de montaje	Tornillos incluidos

Datos generales

Indicación de montaje	Tornillos incluidos
Material básico	Acero, cincado

Materiales aislantes	Acero
Color	plata

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285
ECLASS 15.0	27-40-06-02

ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 14.0	27-40-06-02

Dibujos

www.weidmueller.com



FP ENC DR07 230 3C P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Puntas E 6,3 - Torx®



Las puntas de Weidmüller son productos estándar que destacan por su elevada calidad y rendimiento así como por la amplia oferta disponible. A través de un proceso de temple controlado por procesador, Weidmüller garantiza una elevada y duradera calidad de producto.

La alta calidad de los materiales empleados garantiza valores de par de apriete superiores a los establecidos por las correspondientes normas DIN:

- DIN 5261 para puntas de atornillar PH/PZ
- DIN 5263 para puntas de atornillado de pala plana
- Norma Camcar para puntas de atornillar TORX

Esto significa una larga duración de vida con elevados pares de apriete y, con ello, unas condiciones idóneas para trabajos estandarizados.

Ventajas del producto:

- Adecuado para todos los tipos de atornillado. Gracias a los favorables valores de dureza de 59-61 HRC se puede utilizar tanto para el uso manual como en máquina.
- Buena resistencia al desgaste y, con ello, larga duración de vida.
- Asiento óptimo en tornillos DIN garantizando así un desgaste mínimo y una óptima transmisión del par de apriete.
- Fabricación a partir de criterios profesionales de calidad conforme a las normas ISO para garantizar una alta calidad constante.

Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6,3 T20 X 150	Versión
Código	2821510000	Herramienta de montaje
GTIN (EAN)	4064675359050	
Cantidad	5 ST	

DMS PRO



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

Tipo	DMS PRO	Versión
Código	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Cantidad	1 ST	