

SAI-M12-KBC-22/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes.

La conexión crimpada se caracteriza por su elevada fiabilidad funcional. Con esta tecnología de conexión, el conductor se crimpa en el contacto y se encaja luego en el correspondiente soporte de contactos. La conexión entre el conductor y el crimpado es resistente a las vibraciones y ofrece estabilidad a largo plazo.

Los contactos crimpados deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Versión	Contact
Código	2673730000
Tipo	SAI-M12-KBC-22/24
GTIN (EAN)	4050118754599
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.29 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Datos técnicos conectores de libre configuración

Superficie de contacto	bañado en oro	Sección del conductor	AWG 22 - AWG 24
Tipo de conexión	Conexión crimpada	Material de contacto	aleación de cobre
Corriente nominal	7 A	Ciclos de enchufado	≥ 250
Grado de polución	3	Género del contacto	Hembra
Sección de conexión, máx.	0.33 mm ²	Sección de conexión, mín.	0.21 mm ²

Datos generales

Conexión 1	M12 Contact	Conexión 2	Crimp
Material de contacto	aleación de cobre	Superficie de contacto	bañado en oro
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.21 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0.33 mm ²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.	0.21 mm ²	Sección de conexión del conductor, rígido, max.	0.33 mm ²
Ciclos de enchufado	≥ 250		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

SAI-M12-KBC-22/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

... para M12



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-TMCSK	Versión	
Código	1381690000	Herramienta para prensar, 4-Indent-Crimp	
GTIN (EAN)	4050118183870		
Cantidad	1 ST		
Tipo	SAI-TMC-PD	Versión	
Código	1381700000	Conector Herramienta para prensar, 4-Indent-Crimp	
GTIN (EAN)	4050118183856		
Cantidad	1 ST		