

HDC 06B SLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeo a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, , sin tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 20 |
| Código | 2637080000 |
| Tipo | HDC 06B SLU 1M20G N |
| GTIN (EAN) | 4050118657210 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HDC 06B SLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E92202

Dimensiones y pesos

| | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Altura | 40 mm | Altura (pulgadas) | 1.5748 inch |
| Anchura | 70 mm | Anchura (pulgadas) | 2.7559 inch |
| Medida de fijación, altura | 40 mm | Medida de fijación, anchura | 70 mm |
| Peso neto | 171 g | | |

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

| Resistencia química | Sustancia | Resistencia química |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Acetona | Con resistencia limitada |
| | Aceite de perforación | Resistente |
| | Diésel | Resistente |
| | Alcohol etílico | Resistente |
| | Aceite de transmisión | Resistente |
| | Aceite hidráulico | Resistente |
| | Refrigerante | Resistente |
| | Bencina de petróleo | Resistente |
| | Transpiración | Resistente |
| | Gasolina Premium | Con resistencia limitada |
| | Agua | Resistente |
| | UV | Inestable |
| | Ozono | Inestable |

Datos generales

Superficie Esmalte en polvo Tipo de protección IP65, en estado conectado

HDC 06B SLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones

| | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------|------------|
| Distancia entre agujeros longitud A2 | 70 mm | Entrada de cable | con tuerca |
| Anchura capota C | 43 mm | Anchura base C1 | 54.5 mm |
| Longitud, caja | 60 mm | Altura capota B | 54 mm |
| Altura de la base B1 | 5 mm | | |

Versión

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| Dimensiones de las entradas de cable | M 20 | Parte superior/Parte inferior/Tapa | Parte inferior |
| Tapa | sin tapa | Par de apriete | 1.2 Nm |
| Número de entradas de cable en la parte 0 superior | | Número de entradas de cable en la parte 1 lateral | |
| Versión de tapa | sin tapa | Versión, cajas | Carcasa básica |
| Versión, sistema de cierre | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior | Tamaño de instalación | 3 |
| Entrada de cable | con tuerca | Tipo | Carcasa básica |
| Tipo de enclavamiento | Enclavamiento longitudinal | Junta | NBR |
| Tuercas (internas) | M 20 | Color (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 3 | Indicado para ModuPlug® | No |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 06B SLU 1M20G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapa



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas. El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes. El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria. La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja. Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 06B DODL 2B0 | Versión |
| Código | 1665200000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4008190421908 | en estado conectado, Tapa para partes inferiores de la capota, |
| Cantidad | 1 ST | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none |

Versión IP68



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones. Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | VG M20 - MS 68 | Versión |
| Código | 177220000 | VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M |
| GTIN (EAN) | 4032248129874 | 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar |
| Cantidad | 50 ST | (30 min), IP69K, latón, niquelado |
| Tipo | VG M20 - K 68 | Versión |
| Código | 2811470000 | VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M |
| GTIN (EAN) | 4064675292227 | 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 |
| Cantidad | 50 ST | bar (30 min), Poliamida 6 |