

Similar a la ilustración



Abbildung ähnlich

Prensaestopas de poliamida aptos para su uso en zonas con peligro de explosión Ex e (seguridad aumentada) y Ex i (seguridad intrínseca).

Weidmüller ofrece una familia de productos sin restricciones y, además del cumplimiento de las normas, el prensaestopas destaca por su mayor resistencia al impacto de 4/7 julios y un rango de temperaturas admisible de hasta -60°C sin restricciones. Han sido probados conforme a la norma vigente y a la directiva EN 60079-0, disponen de certificación ATEX e IECEx.

Datos generales para pedido

Versión	VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código	2722460000
Tipo	VG M40 EXI 23-32 SI7J G4
GTIN (EAN)	4050118821697
Cantidad	10 Pieza

VG M40 EXI 23-32 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	CE
Homologaciones	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
Homologaciones	

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	55.9 mm	Altura (pulgadas)	2.2008 inch
Longitud	50 mm	Longitud (pulgadas)	1.9685 inch
Peso neto	87 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-60 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	32 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	23 mm
Tipo de protección con GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Par de apriete	17.5 Nm
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Gama de temperaturas de servicio, max.	70 °C
Gama de temperaturas de servicio, mín.	-60 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Normas	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Resistente a los golpes	7 joules conforme a IEC 60079-0	Calibre de llave 1	53 mm
Calibre de llave 2	53 mm	Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Prensaestopas	Métrico	Material básico	Poliamida 6
Aplicación del cierre	Silicona	Junta	Silicona
Tuerca (externa)	M 40	Longitud de rosca	18 mm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	19.00 Nm	Par de apriete pieza de conexión, máx.	19.00 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	16.00 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	16.00 Nm
Tipo de protección contra el fuego	Seguridad intrínseca Ex i	Normas de instalación	Consulta las instrucciones de montaje

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Núm. de certificación de prensaestopas (INMETRO)	DNV 18.0150 X/01	Núm. de certificación de prensaestopas (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X
Condiciones de aprobación	ATEX, IECEX		

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-02
ECLASS 15.0	27-14-08-02		

VG M40 EXI 23-32 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tuercas de bloqueo de plástico, color negro



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M40 K SW	Versión
Código	1736960000	SKMU PA (contratuercas de plástico), Contratuercas, M 40, 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190956431	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Cantidad	10 ST	