

Las barras de distribución tipo horquilla de 3 polos se utilizan para la distribución de potencial a otros componentes del armario de distribución, como disyuntores de circuito, disyuntores de circuito de corriente residual y otros dispositivos de instalación.

Datos generales para pedido

Versión	Barra colectora de fase (Terminales), 80, Número de polos: 48, Aislado: Sí, 16
Código	2658480000
Tipo	G-3L+9-1000/16 C
GTIN (EAN)	4050118672046
Cantidad	20 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2025-06-01T00:00:00+02:00

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	15.4 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6063 inch
Altura	31 mm	Altura (pulgadas)	1.2205 inch
Anchura	1016 mm	Anchura (pulgadas)	39.9999 inch
Peso neto	153.1 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Color gris

Datos nominales

Sección nominal	16 mm ²	Tensión nominal	400 V
Corriente nominal	80 A		

Dimensiones

Paso en mm (P) 17.80 mm

Generalidades

Número de polos 48

Otros datos técnicos


Versión a prueba de explosivos No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Dibujos

Dibujo



Accesorios

Bornes de alimentación



Nuestros módulos de alimentación facilitan el manejo al alimentar el sistema. Por ejemplo, el radio de flexión del cable puede reducirse utilizando un módulo de alimentación con entrada lateral.

Datos generales para pedido

Tipo	FIT 25 GN	Versión
Código	2659050000	Conexión adicional (borne), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FIT 25 SN	Versión
Código	2659060000	Conexión adicional (borne), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Cantidad	30 ST	
Tipo	FIT 50 GN	Versión
Código	2659070000	Conexión adicional (borne), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Cantidad	3 ST	
Tipo	FIT 50 GN/F	Versión
Código	2659090000	Conexión adicional (borne), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Cantidad	3 ST	
Tipo	FIT 50 SN	Versión
Código	2659080000	Conexión adicional (borne), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Cantidad	3 ST	
Tipo	FIT 50 SN/F	Versión
Código	2659100000	Conexión adicional (borne), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Cantidad	3 ST	

Tapas finales y tapas



Los capuchones y tapas exteriores aseguran las distancias de fuga requeridas en el sistema incluso después de que las barras colectoras se hayan cortado a la longitud o en el caso de contactos independientes, y la seguridad frente al contacto con los dedos de garantizada según la norma DIN EN 50274.

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	PROTECTION COVER G+S /5	Versión
Código	2659040000	Tapa del borne, amarillo, Altura: 18.3 mm, Anchura: 8.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118671490	Profundidad: 18 mm
Cantidad	10 ST	
Tipo	END CAP G+S 3L/16	Versión
Código	2659600000	Tapa del borne, gris, Altura: 21.2 mm, Anchura: 8.3 mm, Profundidad:
GTIN (EAN)	4050118673548	16.8 mm
Cantidad	10 ST	