# Hoja técnica

## PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm².
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Código | 2732150025 |
| Tipo | PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-2M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986602908 |
| Cantidad | 1 Pieza |

# Hoja técnica

## PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | |
|---|---|
| Peso neto | 589.82 g |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longitud de cable | 2.5 m | apropiado para | Señales analógicas |
| Material básico | PVC | Cable | Cable LiYCY |
| Conector al interface | SUB-D FEMALE 25P | Número de polos, mín. | 20 polos |
| Diámetro exterior | 10,15 ± 1 mm | Conector al lado control | SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0DA0 16P |
| Sección del conductor | 0.25 mm² | | |

### Datos eléctricos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Corriente total, máx. | 3 A | Resistencia | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensión de servicio | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacidad (conductor / conductores) | 300 pF/m |
| Capacidad (conductor / apantallamiento) | 300 pF/m | | |

### Datos nominales UL

| | |
|---|---|
| Corriente total, máx. | 3 A |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |