

## SAISGC-M-5A-4/9-M12-CG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes.

La conexión crimpada se caracteriza por su elevada fiabilidad funcional. Con esta tecnología de conexión, el conductor se crimpa en el contacto y se encaja luego en el correspondiente soporte de contactos. La conexión entre el conductor y el crimpado es resistente a las vibraciones y ofrece estabilidad a largo plazo.

Los contactos crimpados deben pedirse por separado.

### Datos generales para pedido

Versión	Conector acoplable en campo, M12
Código	<a href="#">2672410000</a>
Tipo	SAISGC-M-5A-4/9-M12-CG
GTIN (EAN)	4050118765274
Cantidad	1 Pieza

## SAISGC-M-5A-4/9-M12-CG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Diámetro 15 mm      Peso neto 19.5 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención  
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	Codificación A
Superficie de contacto	bañado en oro	LED	No
Tipo de conexión	Conexión crimpada	Material capotas	Aleación de cobre, chapado en níquel
Diámetros de cable, max.	9 mm	Diámetros de cable, min.	4 mm
Sección de conexión del conductor, max.	0.82 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Tensión nominal	50 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67, atornillado	Ciclos de enchufado	≥ 250
Grado de polución	3	Género del contacto	Macho
Conexión de apantallamiento	Sí	Material del anillo roscado	laton, niquelado
Rango de temperatura caja	-40 ... +85 ° C		

### Datos generales

Número de polos	5	Conexión 1	M12
Conexión 2	Crimp	Material capotas	Aleación de cobre, chapado en níquel
Rosca de conexión	M12	Superficie de contacto	bañado en oro
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.08 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0.82 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, rígido, mín.	0.08 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, rígido, max.	0.82 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP67, atornillado	Ciclos de enchufado	≥ 250

### Normas


Conector norma	IEC 61076-2-101	Índice de inflamabilidad en vehículos sobre carriles	EN 45545 HL3
Resistencia a vibraciones e impactos conforme a	EN 50155:2001, DIN EN 61373		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Dibujos


Dibujo acotado



Dibujo acotado




Esquema de polos



Curva de deriva

1 = Wire gauge 0.34 mm<sup>2</sup> / 0.5 mm<sup>2</sup>



## SAISGC-M-5A-4/9-M12-CG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Prensaestopas apantallado



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes.

La conexión crimpada se caracteriza por su elevada fiabilidad funcional. Con esta tecnología de conexión, el conductor se crimpa en el contacto y se encaja luego en el correspondiente soporte de contactos. La conexión entre el conductor y el crimpado es resistente a las vibraciones y ofrece estabilidad a largo plazo. Los contactos crimpados deben pedirse por separado.

### Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M12-KSC-18/20	Versión
Código	<a href="#">2664840000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755091	
Cantidad	100 ST	
Tipo	SAI-M12-KSC-20/22	Versión
Código	<a href="#">2664850000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755220	
Cantidad	100 ST	
Tipo	SAI-M12-KSC-22/24	Versión
Código	<a href="#">2673710000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755060	
Cantidad	100 ST	
Tipo	SAI-M12-KSC-26/28	Versión
Código	<a href="#">2673720000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755077	
Cantidad	100 ST	

### ... para M12



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

### Datos generales para pedido

Tipo	SAI-TMCSK	Versión
Código	<a href="#">1381690000</a>	Herramienta para prensar, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183870	
Cantidad	1 ST	