

## KCMA-42-250-1A-2.5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto, Similar a la ilustración



Convertidores de corriente para reequipamiento

Características:

- especialmente apto para su uso en lugares de difícil acceso
- sin necesidad de cortar los conductores primarios
- Desmontaje del convertidor de corriente sin herramientas adicionales

### Datos generales para pedido

Versión	Corriente principal: 250 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 2.5 VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Código	<a href="#">2753150000</a>
Tipo	KCMA-42-250-1A-2.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896817
Cantidad	1 Pieza
Fabricante	MBS AG

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	69 mm	Profundidad (pulgadas)	2.7165 inch
Altura	96 mm	Altura (pulgadas)	3.7795 inch
Anchura	67 mm	Anchura (pulgadas)	2.6378 inch
Peso neto	395 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -5 °C...50 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Características eléctricas

Clase de exactitud	1	Corriente secundaria	0...1 A
Carga	2.5 VA	Corriente principal	250 A

### Características técnicas

Longitud de cable 0.5 m Tipo de protección IP20

### Dimensiones de los conductores con corriente

Tipo de conductor Solo conductor aislado Conductor redondo 42.00 mm  
 Lugar de instalación Uso en interiores

### Coordenadas de aislamiento

Clase de exactitud 1

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

