



Transformadores de corriente enchufables

Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

Datos generales para pedido

Versión	Corriente principal: 2500 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 10 VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Código	2680250000
Tipo	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696608
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-04-08T00:00:00+02:00
Fabricante	MBS AG

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Longitud	147 mm	Longitud (pulgadas)	5.7874 inch
Peso neto	660 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Características eléctricas

Clase de exactitud	0,5	Corriente secundaria	0...5 A
Carga	10 VA	Corriente principal	2500 A

Características técnicas

Tipo de protección	IP20	Frecuencia nominal	50 Hz
--------------------	------	--------------------	-------

Dimensiones de los conductores con corriente

Tipo de conductor	Solo conductor aislado	Conductor redondo	70.00 mm
Carril	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Lugar de instalación	Uso en interiores

Coordenadas de aislamiento

Clase de exactitud	0,5
--------------------	-----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Dibujos

