



CH-SMC-00.80-VC180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Versión	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Macho, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Código	2775880080
Tipo	CH-SMC-00.80-VC180
GTIN (EAN)	4064675329909
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Diámetro 6.4 mm Peso neto 68.5 g

Temperaturas

Temperatura límite -30 °C ... 90 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos del cable

Longitud de cable	0.8 m	Tipo de conductores	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
Color de revestimiento	gris	Resistencia al aceite	Yes
Sección del conductor	1.5 mm ²	Número de conductores	2
Apantallado	No	Halógenos	No
Aislamiento	PP	Gama de temperatura, móvil, max.	90 °C
Gama de temperatura, móvil, min.	-30 °C	Gama de temperatura, fijo, max.	90 °C
Gama de temperatura, fijo, min.	-40 °C	Cable material	PUR/TPE
Radio de flexión mín., con movimiento	15 x diámetro del cable	Radio de flexión mín., fijo	10 x diámetro del cable
Resistente a las salpicaduras de soldadura	Sí	Diámetro exterior	6.4 mm ± 0.25 mm

Datos técnicos generales

Número de polos	2	Sobretensión de choque nominal	6 kV
Tensión nominal	600 V	Corriente nominal	18.5 A
Tipo de protección	IP20		

Datos técnicos para el conector

Conector	Descripción del conector	Conector 1
	Entrada de cable	straight
	Material principal de la carcasa	Plástico
	Número de polos	3
	Tipo	Macho
	Componentes individuales del conector	SLF 5.08/03/180B SN OR BX SO
	Descripción del conector	Conector 2
	Entrada de cable	straight
	Material principal de la carcasa	Plástico
	Número de polos	1
	Componentes individuales del conector	H1,5/16 R BD GSP

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

