### CH-SMC-00.33-Y2C180



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











1

El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

#### Datos generales para pedido

Versión	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Macho, Conector hembra, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
Código	<u>2775940033</u>
Tipo	CH-SMC-00.33-Y2C180
GTIN (EAN)	4064675041504
Cantidad	10 Pieza

## CH-SMC-00.33-Y2C180



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-04-02

27-06-04-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Homologaciones				
ROHS	Conformidad			
	Comornidad			
Dimensiones y pesos				
Peso neto	5.6 g			
Conformidad medioambiental	del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención			
RoHS REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
	-,	•		
Datos técnicos del cable				
Longitud de cable	0.33 m	Tipo de conductores	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV	
Color de revestimiento	gris	Sección del conductor	1.5 mm <sup>2</sup>	
Número de conductores	2	Apantallado	No	
Halógenos	No	Aislamiento	PP	
Gama de temperatura, móvil, max.	90 °C	Gama de temperatura, móvil, min.	-25 °C	
Gama de temperatura, fijo, max.	90 °C	Gama de temperatura, fijo, min.	-40 °C	
Cable material	PUR/TPE	Radio de flexión mín., con movimiento	15 x diámetro del cable	
Radio de flexión mín., fijo	10 x diámetro del cable	Diámetro exterior	6.4 mm ± 0.25 mm	
Datos técnicos generales				
Número de polos	2	Sobretensión de choque nominal	6 kV	
Tensión nominal	600 V	Corriente nominal	18.5 A	
Tipo de protección	IP20			
Datos técnicos para el conect	or			
Conector	Número de polos	2		
	Número de polos	2		
	Número de polos	2		
Clasificaciones				
	50004570	ETIM 7.0	EC001576	
ETIM 6.0				
ETIM 6.0	EC001576			
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001576 EC001576 EC001576	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001576 27-06-04-02	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-06-04-02

27-06-04-02

27-06-04-02

## CH-SMC-00.33-Y2C180



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos



