

## CABTITE EP 24/32 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## Cabtite - Placas de paso de cables

Introducción de cables e hilos sin tapones en armarios de control, cajas o máquinas de espacio reducido con facilidad y sin ocupar mucho espacio.

Con las placas de paso de cables Cabtite, podrá realizar estas tareas incluso en los entornos más exigentes, como, por ejemplo, en el caso de manguitos de protección, manguitos neumáticos/hidráulicos o cables de fibra óptica. Este sistema permite una instalación de cables rápida, sencilla y sin ocupar mucho espacio. La instalación se realiza a través de una abertura rectangular, lo que supone una reducción del tiempo de instalación de hasta un 40 % (en comparación con la utilización de prensaestopas estándar).

La versión atornillada IP66 de las placas de paso de cables han sido probadas de conformidad con los requisitos de la norma DIN EN 60529 y están fabricadas en material TPE con núcleo de plástico duro certificado según la norma UL94 V-0, capaz de soportar temperaturas desde los -40 °C hasta los +90 °C.

Las placas de paso de cables Cabtite son una alternativa económica a l uso de prensaestopas convencionales.

## Datos generales para pedido

Versión	Placa de paso de cable, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, gris. Altura: 58 mm, Anchura: 149.6 mm, Profundidad: 17.3 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Código	<a href="#">2779380000</a>
Tipo	CABTITE EP 24/32 GY
GTIN (EAN)	4064675048954
Cantidad	10 Pieza

## CABTITE EP 24/32 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (cURus)	E223801

## Dimensiones y pesos

Profundidad	17.3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6811 inch
Altura	58 mm	Altura (pulgadas)	2.2835 inch
Anchura	149.6 mm	Anchura (pulgadas)	5.8898 inch
Peso neto	36.34 g		

## Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...90 °C
-------------------------	----------------

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Información general

Par de apriete	3.5 Nm	Silicona	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Tipo de protección	IP66
Material básico	TPE	Tipo de protección (UL)	Type 1, Type 12, Type 4X

## Número de cables que se pueden conectar

Tipo de montaje	4 Herramientas para atornillar
Number of connectable cables	32
Entradas de cable	Número
	32
	Diámetro del cable, mín.
	3.2 mm
	Diámetro del cable, máx.
	6.3 mm
	Tipo de cable
	Cable redondo


## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

**CABTITE EP 24/32 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

## CABTITE EP 24/32 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Material de fijación



El sistema de paso de cables Cabtite ofrece flexibilidad máxima en la gestión de cables de los cuadros de control, cajas y máquinas, a la vez que ahorra tiempo y brinda un sellado seguro y protección antitracción para cables prefabricados y no fabricados.

El diseño modular de Cabtite de inserciones reticulares, marcos y elementos de sellado permite configurar rápidamente las escotaduras de los cables prefabricados sin necesidad de herramientas y con un sellado fiable de índice IP66 conforme a la norma DIN EN 60529. Marco. Inserción. Elemento de sellado. Los tres componentes básicos del sistema modular garantizan niveles máximos de flexibilidad y variabilidad, así como una amplia diversidad de variantes.

## Datos generales para pedido

Tipo	CABTITE SC M5X25 SET	Versión
Código	<a href="#">2635120000</a>	Tornillo de sujeción, Cabtite (sistema de paso de cables), Acero
GTIN (EAN)	4050118662160	inoxidable, plata, Altura: 30 mm, Anchura: 8.5 mm, Profundidad: 8.5
Cantidad	1 ST	mm

## Matriz rectangular de corte limpio para conectores industriales



Las herramientas punzonadoras de Weidmüller son la mejor solución para realizar escotaduras en el armario de distribución.

- Prensaestopas PG
  - Prensaestopas M
  - Prensaestopas especial
- ¡No apto para acero inoxidable!

## Datos generales para pedido

Tipo	KOK-112X36	Versión
Código	<a href="#">9204870000</a>	Sheet holes
GTIN (EAN)	4032248693801	
Cantidad	1 ST	