


## PAC-S1500-SD25-V6-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm<sup>2</sup> o 0,25mm<sup>2</sup>.
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

### Datos generales para pedido

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Versión    | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Código     | <a href="#">2695350015</a>                                 |
| Tipo       | PAC-S1500-SD25-V6-1M5                                      |
| GTIN (EAN) | 4099986604209                                              |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                    |

## PAC-S1500-SD25-V6-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 372 g |
|-----------|-------|

## Temperaturas

|                               |             |                         |             |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 °C |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|---------------------------------------------|-----------------------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
|-------------------------------------|----|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
|------|--------------------------------------|

## Datos generales

|                       |                      |                          |                                             |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Longitud de cable     | 1.5 m                | apropiado para           | Señales analógicas                          |
| Material básico       | PVC                  | Cable                    | Cable LiYCY                                 |
| Conector al interface | SUB-D FEMALE 25P     | Número de polos, mín.    | 25 polos                                    |
| Diámetro exterior     | 10,15 ± 1 mm         | Conector al lado control | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |                                             |

## Datos eléctricos

|                                 |                   |                                       |           |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| Corriente total, máx.           | 3 A               | Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A       |
| Tensión nominal                 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Resistencia                           | ≤ 80 mΩ/m |
| Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m          | Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m  |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |