



La serie de acero inoxidable de Weidmüller dispone de una amplia variedad de abrazaderas de acero para exigencias extremas, como por ejemplo, temperaturas elevadas o ataques químicos severos.

- Acero inoxidable AISI 316,
- ideal para uso al aire libre,
- resistentes a la radiación y a la corrosión,
- no magnético,
- sin dentado, por lo que no daña el aislamiento.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 7.9 x 200 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 1112 N
Código	2791450000
Tipo	SCT 7.9/200
GTIN (EAN)	4064675070979
Cantidad	100 Pieza

SCT 7.9/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E524836

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.26 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0102 inch
Altura	200 mm	Altura (pulgadas)	7.874 inch
Anchura	7.9 mm	Anchura (pulgadas)	0.311 inch
Peso neto	4.5 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...300 °C	Temperatura de colocación	-40
----------------------------------	--------------	---------------------------	-----

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	Sí	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	None	Gama de temperaturas de servicio, max.	300 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Diámetros de cable, max.	50 mm	Material básico	Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Resistencia a la tracción	1112 N	Diámetro de mazo, máx.	50 mm
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	250 lbf	Diámetro de mazo, mín.	20 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Dibujos

