



BVDF 7.62HP/08/180SF SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Conector de bus con dos conexiones por cada polo con conexión PUSH IN de 6 mm² para ahorrar tiempo.

- La conexión transversal extremadamente corta permite un paso en bucle seguro de las corrientes de bus.
- Conexión PUSH IN: los conductores rígidos y flexibles con terminales tubulares se insertan fácilmente.
- En comparación con las soluciones convencionales, la sujeción intermedia con autobloqueo reduce el espacio necesario en un ancho de paso.

Datos generales para pedido

Versión	Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 8, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm ² , Caja
Código	2720540000
Tipo	BVDF 7.62HP/08/180SF SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118815979
Cantidad	12 Pieza
Valores característicos del IEC: 600 V / 46 A / 0.5 - 10 mm ² producto	UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8
Embalaje	Caja

BVDF 7.62HP/08/180SF SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E60693

Dimensiones y pesos

Profundidad	42.55 mm	Profundidad (pulgadas)	1.6752 inch
Altura	35.05 mm	Altura (pulgadas)	1.3799 inch
Anchura	93.98 mm	Anchura (pulgadas)	3.7 inch
Peso neto	104.97 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Parámetros del sistema

Familia del producto OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP

Tipo de conexión Conexión de campo

Técnica de conexión de conductores PUSH IN con actuador, Conexión directa

Paso en mm (P) 7.62 mm

Paso en pulgadas (P) 0.300 "

Dirección de salida de conductor 180°

Número de polos 8

L1 en mm 53.34 mm

L1 en pulgadas 2.100 "

Número de series 2

Número de filas de polos 1

Protección contra contacto según DIN VDE 57106 protección de dedos

Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20

Tipo de protección IP20

Resistencia de paso 4,50 mΩ

Codificable Sí

Longitud de desaislado 12 mm

Tolerancia de longitud de desaislado	mín.	-1 mm
	máx.	1 mm

Par de apriete para sujeción por tornillo, mín. 0.3 Nm

Par de apriete para sujeción por tornillo, máx. 0.5 Nm

Punta de destornillador 0,6 x 3,5

Ciclos de enchufado 25

Fuerza de inserción/polo, máx. 12 N

Fuerza de extracción/polo, máx. 12 N

Datos del material

Materiales aislantes	PA GF	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Grupo de materiales aislantes	I

Fecha de creación 26.01.2026 05:19:04 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

BVDF 7.62HP/08/180SF SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Datos técnicos

Índice de resistencia al encaminamiento ≥ 600
eléctrico (CTI)

Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Superficie de contacto estañado

Temperatura de almacenamiento, mín. -40 °C

Temperatura de servicio, mín. -50 °C

Moisture Level (MSL)

Material de contacto

Aleación de Cu

Estructura de capas de la conexión por soldadura 1...3 μm Ni / 4...10 μm Sn

Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C

Temperatura de servicio, max. 120 °C

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín. 0.5 mm²Sección de embornado, máx. 10 mm²Sección de conexión del conductor
AWG, mín. AWG 24Sección de conexión del conductor
AWG, máx. AWG 8Rígido, mín. H05(07) V-U 0.5 mm²Rígido, máx. H05(07) V-U 10 mm²Semirrígido, mín. H07V-R 1.5 mm²Semirrígido, máx. H07V-R 6 mm²Flexible, mín. H05(07) V-K 0.5 mm²Flexible, máx. H05(07) V-K 10 mm²con term. tub. con aislamiento DIN 46
228/4, mín. 0.5 mm²con terminal tubular, DIN 46228 pt 1,
mín. 0.5 mm²con terminal tubular según DIN 46
228/1, máx. 6 mm²

Conductor embornable

Sección de conexión del conductor

nominal 0.5 mm²

Terminal tubular

Longitud de desaislado nominal 14 mm

Terminal tubular
recomendado [H0.5/12 OR](#)

Sección de conexión del conductor

nominal 0.75 mm²

Terminal tubular

Longitud de desaislado nominal 14 mm

Terminal tubular
recomendado [H0.75/18 W](#)

Sección de conexión del conductor

nominal 1 mm²

Terminal tubular

Longitud de desaislado nominal 15 mm

Terminal tubular
recomendado [H1.0/18 GE](#)

Sección de conexión del conductor

nominal 1.5 mm²

Terminal tubular

Longitud de desaislado nominal 12 mm

Terminal tubular
recomendado [H1.5/12](#)

Longitud de desaislado nominal 15 mm

Terminal tubular
recomendado [H1.5/18D SW](#)

Sección de conexión del conductor

nominal 2.5 mm²

Terminal tubular

Longitud de desaislado nominal 12 mm

Terminal tubular
recomendado [H2.5/12](#)

Longitud de desaislado nominal 14 mm

Terminal tubular
recomendado [H2.5/19D BL](#)

Sección de conexión del conductor

nominal 4 mm²

Terminal tubular

Longitud de desaislado nominal 12 mm

Terminal tubular
recomendado [H4.0/12](#)

Longitud de desaislado nominal 14 mm

BVDF 7.62HP/08/180SF SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

		Terminal tubular recomendado	H4,0/20D GR
Sección de conexión del conductor	nominal	6 mm ²	
Terminal tubular	Longitud de desaislado	nominal	12 mm
	Terminal tubular recomendado	H6,0/12	
	Longitud de desaislado	nominal	14 mm
	Terminal tubular recomendado	H6,0/20 SW	
Sección de conexión del conductor	nominal	10 mm ²	
Texto de referencia	El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.		

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984	Corriente nominal, número de polos mín.46 A (Tu=20 °C)	
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)	41 A	Corriente nominal, número de polos mín.38 A (Tu=40 °C)	
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)	37.5 A	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	600 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	600 V	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	600 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	4 kV	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	6 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	6 kV	Resistencia a corrientes de corta duración	3 x 1s con 400 A
Distancia de fuga, mín.	11.03 mm	Distancia mín.	10.36 mm

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus)	CURUS	Núm. de certificación (cURus)	E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)	600 V	Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)	600 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)	600 V	Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)	35 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)	35 A	Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)	35 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 24	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 8
Referencia para valores de homologación	Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.		

Embalaje

Embalaje	Caja	Longitud de VPE	338.00 mm
Anchura VPE	130.00 mm	Altura de VPE	54.00 mm

Pruebas tipo

Prueba: durabilidad de los marcajes	Estándar	IEC 61984 section 7.3.2 / 10.08 Taking pattern from IEC 60068-2-70 / 12.95
	Prueba	marca de origen, identificación de tipo, paso, durabilidad
	Evaluación	disponible
Prueba: sección ajustable	Estándar	DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 04.08

Datos técnicos

Prueba de daños y liberación accidental de conductores	Tipo de conductor		Tipo de conductor y sección de conductor	H05V-U0.5
			Tipo de conductor y sección de conductor	H05V-K0.5
			Tipo de conductor y sección de conductor	H07V-K6
			Tipo de conductor y sección de conductor	H07V-K10
			Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 24/1
			Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 24/19
			Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 8/19
	Evaluación		superado	
	Estándar		IEC 60999-1, sección 9.4 / 11.99	
	Requerimiento		0,2 kg	
	Tipo de conductor		Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 24/1
			Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 24/19
	Evaluación		superado	
	Requerimiento		0,3 kg	
Prueba de extracción	Tipo de conductor		Tipo de conductor y sección de conductor	H05V-U0.5
			Tipo de conductor y sección de conductor	H05V-K0.5
	Evaluación		superado	
	Requerimiento		1,4 kg	
	Tipo de conductor		Tipo de conductor y sección de conductor	H07V-K6
	Evaluación		superado	
	Requerimiento		2.0 kg	
	Tipo de conductor		Tipo de conductor y sección de conductor	H07V-U10
			Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 8/19
	Evaluación		superado	
	Estándar		IEC 60999-1, sección 9.5 / 11.99	
	Requerimiento		≥10 N	
	Tipo de conductor		Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 24/1
			Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 24/19
	Evaluación		superado	
	Requerimiento		≥20 N	
	Tipo de conductor		Tipo de conductor y sección de conductor	H05V-U0.5
			Tipo de conductor y sección de conductor	H05V-K0.5
	Evaluación		superado	
	Requerimiento		≥80 N	
	Tipo de conductor		Tipo de conductor y sección de conductor	H07V-K6
	Evaluación		superado	
	Requerimiento		≥ 90N	
	Tipo de conductor		Tipo de conductor y sección de conductor	H07V-K10
			Tipo de conductor y sección de conductor	AWG 8/19
	Evaluación		superado	

Datos técnicos

Indicación importante

Conformidad con IPC	Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas	• Additional variants on request • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


BVDF 7.62HP/08/180SF SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas

SV 7.62HP 180SF SN




Conector macho de alto rendimiento, de una hilera, para montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción patentada para enclavamiento rápido sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única y sujeción adicional. La longitud del pin de 3,5 mm está optimizada para soldadura por ola sin plomo.

Datos generales para pedido

Tipo	SV 7.62HP/08/180SF 3.5S...	Versión
Código	1930880000	Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4032248580859	8, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado,
Cantidad	24 ST	negro, Caja

SV 7.62HP 270SF SN




Conectores macho de alto rendimiento y alta intensidad, de una hilera, para montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción para enclavamiento rápido sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, a la diversidad de codificación única y la sujeción adicional.

Datos generales para pedido

Tipo	SV 7.62HP/08/270SF 3.5S...	Versión
Código	1931540000	Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4032248581573	8, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado,
Cantidad	24 ST	negro, Caja

SV 7.62HP 90SF SN



Conectores macho de alto rendimiento y alta intensidad, de una hilera, para montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción para enclavamiento rápido sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, a la diversidad de codificación única y la sujeción adicional.

BVDF 7.62HP/08/180SF SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas

Datos generales para pedido

Tipo	SV 7.62HP/08/90SF 3.5SN...	Versión
Código	1930550000	Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de
GTIN (EAN)	4032248580521	sujeción, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 8,
Cantidad	24 ST	90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro,
		Caja