

**PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm<sup>2</sup> o 0,25mm<sup>2</sup>.
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

**Datos generales para pedido**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Código     | 2732150015                                 |
| Tipo       | <a href="#">PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-1M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986602892                              |
| Cantidad   | 1 Pieza                                    |

## PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 457 g |
|-----------|-------|

## Datos generales

|                       |                      |                          |                                               |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Longitud de cable     | 1.5 m                | apropiado para           | Señales analógicas                            |
| Material básico       | PVC                  | Cable                    | Cable LiYCY                                   |
| Conector al interface | SUB-D FEMALE 25P     | Número de polos, mín.    | 20 polos                                      |
| Diámetro exterior     | 10,15 ± 1 mm         | Conector al lado control | SIEMENS ET 200SP<br>6ES7193-6BP00-0DA0<br>16P |
| Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |                                               |

## Datos eléctricos

|                                            |                     |                                     |           |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Corriente total, máx.                      | 3 A                 | Resistencia                         | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensión de servicio                        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacidad (conductor / conductores) | 300 pF/m  |
| Capacidad (conductor /<br>apantallamiento) | 300 pF/m            |                                     |           |

## Datos nominales UL

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Corriente total, máx. | 3 A |
|-----------------------|-----|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |