

## PVHYM+XXW-XX06M-11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El cable en Y se utiliza para la conexión en paralelo de varias strings en un sistema fotovoltaico, por ejemplo, para dividir una línea antes de un inversor. Los cables están disponibles en diferentes variantes de conexión.

### Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Cable de conector Y, 1 x MC4 hembra, 1x WM4 C Male, 1x MC4 Male, 6mm <sup>2</sup> , 1100 V
Código	<a href="#">2814210000</a>
Tipo	PVHYM+XXW-XX06M-11
GTIN (EAN)	4064675298892
Cantidad	1 Pieza

## PVHYM+XXW-XX06M-11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Peso neto 82.4 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Conjunto de cables fotovoltaicos

Versión de cable PV	Lado del cable	izquierda
	Número	1
	Longitud del conductor	160 mm
	Color del cable	negro
	Sección de cable	6 mm <sup>2</sup>
	Corriente nominal	39 A
	Fusible en línea integrado	No
	Versión del extremo del cable [en bloque]	conector
	Versión de conector	MC 4
	Tipo de contacto conector macho	hembra
	Lado del cable	derecha 1
	Número	1
	Longitud del conductor	200 mm
	Color del cable	negro
	Sección de cable	6 mm <sup>2</sup>
	Corriente nominal	35 A
	Fusible en línea integrado	No
	Versión del extremo del cable [en bloque]	conector
	Versión de conector	WM4 C
	Tipo de contacto conector macho	macho
	Lado del cable	derecha 2
	Número	2
	Longitud del conductor	200 mm
	Color del cable	negro
	Sección de cable	6 mm <sup>2</sup>
	Corriente nominal	39 A
Fusible en línea integrado	No	
Versión del extremo del cable [en bloque]	conector	
Versión de conector	MC 4	
Tipo de contacto conector macho	macho	
Tensión nominal DC	1100 V	
Sección del conductor	6.00 mm <sup>2</sup>	

### Características eléctricas

Tensión nominal DC 1100 V

## PVHYM+XXW-XX06M-11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Clasificaciones


ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**PVHYM+XXW-XX06M-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dibujos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PVHYM+XXW-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Dibujos

www.weidmueller.com



## PVHYM+XXW-XX06M-11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Contrapiezas

www.weidmueller.com

### PV PROTECT



PV Protect es una solución que ofrece una óptima protección del inversor frente a la sobretensión. Es muy compacta y sólo necesita cables en Y para conectarse a las cadenas fotovoltaicas. Por tanto, es un producto perfecto para reequipar instalaciones residenciales fotovoltaicas existentes con un sistema de protección contra sobretensiones.

#### Datos generales para pedido

Tipo	VPUM111SXFV101TXPX10	Versión
Código	<a href="#">2764140000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016113	
Cantidad	1 ST	
Tipo	VPUM111SXFV201TXPX10	Versión
Código	<a href="#">2764110000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675014195	
Cantidad	1 ST	
Tipo	VPUM111SXFV201TXPX15	Versión
Código	<a href="#">2764160000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016137	
Cantidad	1 ST	
Tipo	VPUM212SXFV101TXPX10	Versión
Código	<a href="#">2764150000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016120	
Cantidad	1 ST	
Tipo	VPUM212SXFV201TXPX10	Versión
Código	<a href="#">2764130000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016106	
Cantidad	1 ST	
Tipo	VPUM212SXFV201TXPX15	Versión
Código	<a href="#">2764180000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016144	
Cantidad	1 ST	