

## FMH S1/16H F1 B RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Conectores de placa a placa OMNIMATE®  
 Diseño flexible de dispositivos compactos  
 El uso de sistemas de contacto preparados para el futuro y la optimización de los procesos de fabricación son factores cada vez más importantes para el desarrollo de dispositivos industriales eficientes, sobre todo en el ámbito de la industria 4.0. Los conectores de placa a placa OMNIMATE® tienen un paso de 1,27 mm y ofrecen la máxima flexibilidad gracias a la variedad de diseños disponibles.

- Diseño de dispositivo flexible - Densidad industrial combinada con opciones de conexión flexibles (Mezzanine, principal a secundaria, tarjeta de ampliación, cable a placa)
- Sistema preparado para la automatización - Solución diseñada para el ensamblado automático con fijación SMT y coplanaridad de pines de alta precisión
- Contactos fiables - Hasta 500 ciclos de conexión gracias a la superficie chapada en oro apta para el sector industrial (PdNi-Au)
- Sistema listo para los procesos - Polímero de cristal líquido de alto rendimiento para la soldadura por reflujo
- Escalabilidad - Las distintas alturas con la elevada superposición de contacto ofrecen distintas soluciones con 12 a 80 polos.
- Miniaturización robusta - Conexión sencilla y segura posible incluso en condiciones de contacto desfavorables, como, por ejemplo, con inclinación o desplazamiento.

### Datos generales para pedido

Versión	Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura SMD, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 16, 90°, Tape
Código	<a href="#">2747170000</a>
Tipo	FMH S1/16H F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675001454
Cantidad	560 Pieza
Valores característicos del producto	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
Embalaje	Tape

## FMH S1/16H F1 B RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (cURus)	E92202

### Dimensiones y pesos

Profundidad	10.6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.4173 inch
Altura	4.25 mm	Altura (pulgadas)	0.1673 inch
Anchura	15.24 mm	Anchura (pulgadas)	0.6 inch
Peso neto	3.15 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Especificaciones del sistema

Familia del producto	Señal OMNIMATE - De placa a placa	Tipo de conexión	Conexión de tarjetas
Montaje sobre placas c.i.	Conexión por soldadura SMD	Paso en mm (P)	1.27 mm
Paso en pulgadas (P)	0.050 "	Angulo de salida	90°
Número de polos	16	Número de terminales de soldadura por polo	1
Coplanaridad:	0.1 mm	Número de series	1
Número de filas de polos	2	Tipo de protección	IP20
Resistencia de paso	<25 mΩ	Ciclos de enchufado	500
Fuerza de inserción/polo, máx.	0.6 N	Fuerza de extracción/polo, máx.	0.6 N

### Datos del material

Materiales aislantes	LCP	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Grupo de materiales aislantes	IIIa
Resistencia del aislamiento	≥ 10 <sup>10</sup> Ω	Moisture Level (MSL)	1
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Material del contacto	aleación de cobre
Material de contacto	Aleación de Cu	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Estructura de capas del contacto del conector	≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-55 °C
Temperatura de servicio, max.	125 °C		

### Datos nominales conformes a IEC

Corriente nominal, número de polos mín. 2.8 A (Tu=20 °C)	Distancia de fuga, mín.	0.4 mm
Distancia mín.	0.4 mm	

### Datos nominales según UL 1977

Referencia para valores de homologación	Las especificaciones son valores máximos;	Tensión nominal (UL 1977) (obsoleto)	150 V
---	---	--------------------------------------	-------

## FMH S1/16H F1 B RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

para más información,  
ver certificado de  
homologación.

### Embalaje

Embalaje	Tape	Longitud de VPE	350.00 mm
Anchura VPE	345.00 mm	Altura de VPE	135.00 mm

### Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Notas

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		


## FMH S1/16H F1 B RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

## Imagen de producto



## Dimensional drawing

Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E
FMH S1/16H F1 B RL	234710000	16	8,26	10,71	12,2	13,2	13,2
FMH S1/16H F1 B RL	234710000	16	8,89	11,31	12,84	13,11	13,11
FMH S1/20H F1 B RL	234710000	20	11,43	14,59	17,26	18,69	18,69
FMH S1/20H F1 B RL	234710000	20	12,20	15,60	17,93	19,40	19,40
FMH S1/25H F1 B RL	234710000	25	14,29	18,41	21,41	23,22	23,22
FMH S1/30H F1 B RL	234710000	30	17,14	22,14	25,41	27,72	27,72
FMH S1/35H F1 B RL	234710000	35	19,65	25,41	29,41	32,19	32,19
FMH S1/40H F1 B RL	234710000	40	22,14	28,41	33,41	36,19	36,19
FMH S1/45H F1 B RL	234710000	45	24,65	31,41	36,41	39,19	39,19
FMH S1/50H F1 B RL	234710000	50	27,14	34,41	39,41	41,19	41,19
FMH S1/55H F1 B RL	234710000	55	29,65	37,41	42,41	44,19	44,19
FMH S1/60H F1 B RL	234710000	60	32,14	40,41	45,41	47,19	47,19



## Dibujo detallado



## Curva de deriva



Dibujos

