



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 5.5 mm, 125 mm, Solidez de caña (A): 1 mm
Código	2749160000
Tipo	SDIL 1,0X5,5X125
GTIN (EAN)	4050118895469
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-02-28T00:00:00+01:00

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Anchura	280 mm	Anchura (pulgadas)	11.0236 inch
Diámetro	5.5 mm	Peso neto	80.96 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador con aislamiento VDE con caña para tornillos de cabeza ranurada 1,0x5,5x125	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	5.5 mm	Solidez de caña (A)	1 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	125 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		