



Productos de venta por metros, cables de cobre, flexibles,  
4 x 2 x AWG 26/7, cat.5, verdes

**Datos generales para pedido**

Versión	Cable de sistema, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Código	<a href="#">2763510000</a>
Tipo	IE-C5ES8VG-500
GTIN (EAN)	4064675030997
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	en rollo de madera contrachapada

## Datos técnicos

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Longitud	500 m	Longitud (pulgadas)	19685.0394 inch
Peso neto	11000 g		

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...75 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...75 °C
Temperatura de colocación	0 °C...50 °C		

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	Verde (RAL 6018)	Resistencia al aceite	No
Número de conductores	8	Apantallado	Sí
Halógenos	sí (cable PVC)	Aislamiento	PE
Retardo de llama	in accordance with IEC 60332-1	Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado	700 V AC
Número de polos	8		

## Normas de cables específicos

Densidad de humo	No
------------------	----

## Normas

Densidad de humo	No
------------------	----

## Montaje del cable

Cordones flexibles	7	Color de revestimiento	Verde (RAL 6018)
Descripción de las normas	SF/UTP, IE-5CC4x2xAWG26/7- PVC LI02YS(ST)/CY	Sección	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm <sup>2</sup>
Apantallamiento	SF/UTP	Número de conductores	8
Diámetro del aislante	1 mm	Aislamiento	PE
Diámetro de la funda, max.	6.1 mm	Diámetro de la funda, min.	5.7 mm
Material del revestimiento	PVC	Disposición de los conductores	par trenzado
Espesor del aislamiento del conductor	0.25 mm	Apantallamiento total	Lámina de aluminio, Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Diámetro par de conductores	2.00 mm	Recubrimiento trenzado de apantallamiento	65 %
Material del conductor	Conductor de cobre estañado, semirrígido	Secuencia de los colores conductores - pares de conductores	blanco - azul, blanco - naranja, blanco - verde, blanco - marrón
Espesor del trenzado de apantallamiento	0.1 mm		

## Datos técnicos

### Propiedades eléctricas cable

Categoría	Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)	Capacidad a 1 kHz	47 nF/km
Resistencia de bucle	290 Ω/km	Duración de la señal	4.85 ns/m
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado	700 V AC	Diferencia de resistencias	3 %
Sesgo de retardo	25 ns/100m	Impedancia de transferencia	10 mΩ/m a 10 MHz
Impedancia característica	100 ± 5 Ω a 100MHz		

### Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Resistencia al aceite	No	UV resistente	No
Halógenos	sí (cable PVC)	Radio de torsión mínimo, repetido	10 x diámetro del cable
Radio de flexión, mín., Único	5 x diámetro del cable	Resistencia a la abrasión	buenas
Retardo de llama	in accordance with IEC 60332-1	Transmisión del fuego	No
Densidad de humo	No		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

## Dibujos

### Dibujo detallado

