



## CH-SMC-00.33-OVP180

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

### Datos generales para pedido

Versión	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Macho, Conector hembra, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
Código	<a href="#">2853620033</a>
Tipo	CH-SMC-00.33-OVP180
GTIN (EAN)	4064675477518
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Diámetro	6.4 mm	Peso neto	1 g
----------	--------	-----------	-----

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos del cable

Longitud de cable	0.33 m	Tipo de conductores	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
Color de revestimiento	gris	Resistencia al aceite	Yes
Sección del conductor	1.5 mm <sup>2</sup>	Número de conductores	2
Apantallado	No	Halógenos	No
Aislamiento	PP	Gama de temperatura, móvil, max.	90 °C
Gama de temperatura, móvil, min.	-30 °C	Gama de temperatura, fijo, max.	90 °C
Gama de temperatura, fijo, min.	-40 °C	Cable material	PUR/TPE
Radio de flexión mín., con movimiento	15 x diámetro del cable	Radio de flexión mín., fijo	10 x diámetro del cable
Diámetro exterior	6.4 mm ± 0.25 mm		

### Datos técnicos generales

Número de polos	2	Sobretensión de choque nominal	6 kV
Tensión nominal	600 V	Corriente nominal	18.5 A
Tipo de protección	IP20		

### Datos técnicos para el conector

Conector	Descripción del conector	Conector 1
	Entrada de cable	straight
	Material principal de la carcasa	Plástico
	Número de polos	3
	Tipo	Macho
	Componentes individuales del conector	<a href="#">SLF 5.08/03/180 SN OR BX SO</a>
	Descripción del conector	Conector 2
	Entrada de cable	straight
	Material principal de la carcasa	Plástico
	Número de polos	3
	Tipo	Hembra
	Componentes individuales del conector	<a href="#">BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX SO</a>

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

