



Cable LMN, RJ12 / RJ12, par trenzado, ideal para aplicaciones de medición inteligentes, sin blindaje

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Latiguillo, RJ12, RJ12, Cat.3, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m, 6 kV |
| Código | 2860910010 |
| Tipo | IE-C5GO6LR0010F40F40-X-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4099986760684 |
| Cantidad | 10 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|------|---------------------|--------------|
| Longitud | 1 m | Longitud (pulgadas) | 39.3701 inch |
| Peso neto | 36 g | | |

Temperaturas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -20 °C...60 °C |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|----------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
|---|----------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Normas generales

| | | | |
|-----------------|------------|--|-----------------------|
| Conecotor norma | TIA-1096-A | Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|-----------------|------------|--|-----------------------|

Clavija de conexión

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---|
| Clavija de conexión derecha | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado | Clavija de conexión izquierda | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---|

Conecotor derecho

| | |
|-----------------------------|---|
| Clavija de conexión derecha | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado |
|-----------------------------|---|

Conecotor izquierdo

| | |
|-------------------------------|---|
| Clavija de conexión izquierda | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado |
|-------------------------------|---|

Montaje del cable

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Diámetro de la funda | 4.8 mm | Color de revestimiento | rojo |
| Sección | 3x2xAWG 24/7 | Apantallamiento | U/UTP |
| Número de conductores | 6 | Diámetro de la funda, max. | 4.95 mm |
| Diámetro de la funda, min. | 4.65 mm | Material del revestimiento | Poco humo, cero halógenos (LSZH) |
| Montaje del cable | Doble aislamiento según VDE 0603-100 | | |

Datos técnicos

Propiedades eléctricas cable

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Sobretensión de choque nominal | 6 kV |
| Resistencia del aislamiento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión de aislamiento, máx. | 500 V |

| | |
|---------------------|-------|
| Tensión de servicio | 50 V |
| Categoría | Cat.3 |

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

| | | | |
|-----------------------|----|------------------|--------------------------------|
| Resistencia al aceite | No | Color | rojo |
| Halógenos | No | Retardo de llama | in accordance with IEC 60332-1 |


Clasificaciones

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |

Dibujos

Esquema de conexiones



Dibujo

