



Cable LMN, RJ12 / RJ12, par trenzado, ideal para aplicaciones de medición inteligentes, sin blindaje

**Datos generales para pedido**

Versión	Latiguillo, RJ12, RJ12, Cat.3, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.3 m, 6 kV
Código	<a href="#">2860910013</a>
Tipo	IE-C5GO6LR0013F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986761209
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Longitud	1.3 m	Longitud (pulgadas)	51.1811 inch
Peso neto	4.1 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
-------------------------------	-------------------------	----------------

**Conformidad medioambiental del producto**Estado de cumplimiento de la directiva Conforme  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Normas generales**

Conecotor norma	TIA-1096-A	Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación	VDE-AR-N 4100:2019-04
-----------------	------------	--	-----------------------

**Clavija de conexión**

Clavija de conexión derecha	RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado	Clavija de conexión izquierda	RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado
-----------------------------	---	-------------------------------	---

**Conector derecho**

Clavija de conexión derecha	RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado
-----------------------------	---

**Conector izquierdo**

Clavija de conexión izquierda	RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado
-------------------------------	---

**Montaje del cable**

Diámetro de la funda	4.8 mm	Color de revestimiento	rojo
Sección	3x2xAWG 24/7	Apantallamiento	U/UTP
Número de conductores	6	Diámetro de la funda, max.	4.95 mm
Diámetro de la funda, min.	4.65 mm	Material del revestimiento	Poco humo, cero halógenos (LSZH)
Montaje del cable	Doble aislamiento según VDE 0603-100		

**Datos técnicos****Propiedades eléctricas cable**

Sobretensión de choque nominal	6 kV
Resistencia del aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión de aislamiento, máx.	500 V

Tensión de servicio	50 V
Categoría	Cat.3

**Propiedades mecánicas y propiedades de material cable**

Resistencia al aceite	No	Color	rojo
Halógenos	No	Retardo de llama	in accordance with IEC 60332-1

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECLASS 15.0	27-06-03-08

ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 14.0	27-06-03-08

## Dibujos

## Esquema de conexiones



## Dibujo

