



## IE-SWM-SL04-4STS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Características: de la serie de interruptores gestionados SubstationLine

La SubstationLine incluye conmutadores Ethernet que cumplen con los estándares IEC 61850-3 e IEEE 1613, lo que los hace lo suficientemente robustos para el manejo en entornos difíciles. La familia incluye variantes para el montaje en rieles DIN y en racks de 19".

Todos los productos disponen de una fuente de alimentación redundante para garantizar la fiabilidad en entornos críticos. La nueva familia abarca desde interruptores Fast Ethernet gestionados hasta productos Ethernet de 10 Gigabits con todas las características necesarias para operar de acuerdo a los requerimientos más exigentes.

- Variantes de carril DIN y rack de 19"
- Conformidad con IEC 61850-3 e IEEE 1613
- Compatibilidad con PRP/HSR según la cláusula 4/cláusula 5 de IEC 62439-3
- Servidor MMS basado en el modelo de puente definido en IEC 61850-90-4
- Módulos de alimentación eléctrica redundantes en todos los modelos
- Amplia temperatura de servicio de -40°C hasta 85°C
- Versión de interruptor modular con gran flexibilidad en número y Tipo de puertos
- Interfaces rápidas/Gigabit/10 Gigabits
- Modelos de capa 3 para el enrutamiento soportado por hardware entre hasta 28 subredes IP

### Datos generales para pedido

Versión	Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x ST Single-mode, -40 °C..85 °C
Código	<a href="#">2779180000</a>
Tipo	IE-SWM-SL04-4STS
GTIN (EAN)	4064675048541
Cantidad	1 Pieza

**IE-SWM-SL04-4STS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



RoHS

Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	107 mm	Profundidad (pulgadas)	4.2126 inch
Altura	40.7 mm	Altura (pulgadas)	1.6024 inch
Anchura	99 mm	Anchura (pulgadas)	3.8976 inch
Peso neto	209 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...85 °C
Humedad	5 hasta 95% (sin condensación)		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	7cl
REACH SVHC	Lead monoxide 1317-36-8

**Características del receptor de fibra óptica**

Velocidad de transmisión	100 MBit/s	
Tipo de transmisor	Singlemode	
Tipo de conector	ST-Duplex	
Distancia de transmisión, tipo	30 km	
Longitud de onda	tip.	1310 nm
Potencia de recepción	mín.	-34 dBm
	máx.	0 dBm
Potencia de transmisión	mín.	-15 dBm
	máx.	-8 dBm
Presupuesto de enlace	19 dB	

**Condiciones del entorno**

Temperatura de servicio, max.	85 °C	
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	
Humedad	5 hasta 95% (sin condensación)	
Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C	
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	
Altitud de funcionamiento	Altitud, máx.	2000 m
	Indicación	de conf. con la UL
	Altitud, máx.	6000 m
	Indicación	para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar

**IE-SWM-SL04-4STS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Garantía**

Período 5 años

**Interfaces**

Puertos de fibra óptica	Puertos 100BaseFX (conexión ST), Singlemode	Número de puertos	4x ST Single-mode
-------------------------	--	-------------------	-------------------

**MTBF**

MTBF	De conformidad con la norma Tiempo de funcionamiento (horas), mín.	Telcordia SR-332 401287 h
------	---	------------------------------

**Tensión de alimentación**

Tensión de alimentación mediante switch Ethernet

**Datos técnicos**

Material capotas	Metal	Tipo de montaje	Inserción en ranura de módulo M1,M2,M3
------------------	-------	-----------------	---

Velocidad Fast Ethernet

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000309	ETIM 9.0	EC000309
ETIM 10.0	EC000309	ECLASS 14.0	19-17-03-03
ECLASS 15.0	19-17-03-03		