

## FP PRO TOP3 48/10 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Las fuentes de alimentación PROtop ofrecen una amplia gama de funciones con numerosas ventajas. Entre estas ventajas se incluyen la elevada eficiencia energética, las excelentes reservas de energía, la elevada fiabilidad y unas óptimas capacidades de comunicación. Las fuentes de alimentación PROtop también permiten las conexiones paralelas directas con equilibrio de cargas. También cabe la posibilidad de integrar las fuentes de alimentación PROtop con el sistema FieldPower® para que todas las funciones estén disponibles en el campo, con todas las ventajas del sistema FieldPower® modular.

### Datos generales para pedido

Versión	Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, en estado completo, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
Código	<a href="#">2887620000</a>
Tipo	FP PRO TOP3 48/10 2M
GTIN (EAN)	4064675859871
Cantidad	1 Pieza

## FP PRO TOP3 48/10 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	220 mm	Profundidad (pulgadas)	8.6614 inch
Altura	196 mm	Altura (pulgadas)	7.7165 inch
Anchura	196 mm	Anchura (pulgadas)	7.7165 inch
Peso neto	4150 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-25 °C...45 °C
Gama de temperaturas de servicio	-25...50 °C	Arranque	≥ -40 °C
Humedad	35...85 %, sin condensación ni congelación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención		
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05		

### Entrada

Rango de tensión de entrada AC	3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC	Fusible previo recomendado	3 - 5 A, Char C
Zona de frecuencia AC	45...65 Hz	Protección de sobretensión	Varistor
Consumo de corriente AC	1,5 A @ 400 V DC / 2 A @ 320 V AC	Gama de tensión de entrada DC	450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508)
Intensidad de conexión	máx. 10 A	Fusible de entrada (interno)	No

### Salida

Potencia de salida	480 W	Tensión de salida, max.	56 V
Tensión de salida, min.	45 V	Tipo de tensión de salida	DC
Tensión de salida, observacione	(ajustable con potenciómetro)	Retardo de conexión	1 s
Corriente de salida	10 A	Corriente nominal ajustable	No
Tensión de salida	48 V	Característica de iniciación	ver curva característica
Tensión nominal de salida	48 V DC ± 1 %	Corriente de salida nominal para Unominal	10 A @ 60 °C

### Entrada

Rango de tensión de entrada AC	3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC	Fusible previo recomendado	3 - 5 A, Char C
Zona de frecuencia AC	45...65 Hz	Tipo de conexión	PUSH IN
Técnica de conexión de conductores	PUSH IN	Protección de sobretensión	Varistor
Fusible de entrada (interno)	No	Consumo de corriente AC	1,5 A @ 400 V DC / 2 A @ 320 V AC
Gama de tensión de entrada DC	450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508)	Intensidad de conexión	máx. 10 A

## FP PRO TOP3 48/10 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Salida

Potencia de salida	480 W	Tensión nominal de salida	48 V DC $\pm$ 1 %
Tensión de salida, max.	56 V	Tensión de salida, min.	45 V
Intensidad de salida, max.	10 A	Técnica de conexión de conductores	PUSH IN
Protección de sobretensión	Varistor	Tipo de tensión de salida	DC
Tensión de salida, observacione	(ajustable con potenciómetro)	Corriente de salida nominal para Unominal	10 A @ 60 °C
Retardo de conexión	1 s	Corriente de salida	10 A
Corriente nominal ajustable	No	Tensión de salida	48 V
Característica de iniciación	ver curva característica		

### Datos generales

Indicación de montaje	Tornillos de la tapa incluidos	Humedad	35...85 %, sin condensación ni congelación
Tipo de protección	IP65, en estado completo	Categoría de sobretensión	III, II
Protección contra cortocircuito	Sí, interno		

### Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión	III, II
---------------------------	---------

### Clasificaciones


ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

## FP PRO TOP3 48/10 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dibujos

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



#### Juntas



Las soluciones de cableado inteligentes permiten ahorrar tiempo y dinero.

El sistema modular FieldPower® contiene la solución adecuada para cada tarea de cableado.

Aislamientos plegables para el uso de cables prefabricados

Aislamientos disponibles con tuercas de conexión M16 y M20 Posibilidad de integrar dispositivos de operación y señalización en el aislamiento

#### Datos generales para pedido

Tipo	DG D0 PT6	Versión
Código	<a href="#">4323240000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta en blanco, IP65, con la caja correspondiente, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641246	
Cantidad	10 ST	
Tipo	DG M16 PT6	Versión
Código	<a href="#">2545540000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta con rosca de conexión, IP65, con la caja correspondiente, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555523	
Cantidad	1 ST	
Tipo	DG M20 PT6	Versión
Código	<a href="#">2545550000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta con rosca de conexión, IP65, con la caja correspondiente, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555530	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RKDG 2XD8.5 WG PT6	Versión
Código	<a href="#">1114530000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta, IP54, con la caja correspondiente, EPDM
GTIN (EAN)	4032248892624	
Cantidad	10 ST	
Tipo	RKDG D11 PT6	Versión
Código	<a href="#">4323210000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta plegable, IP65 con carcasa correspondiente, IP65, con la caja correspondiente, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641215	
Cantidad	10 ST	
Tipo	RKDG D13 PT6	Versión
Código	<a href="#">4323230000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta plegable, IP65 con carcasa correspondiente, IP65, con la caja correspondiente, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641239	
Cantidad	10 ST	
Tipo	RKDG D15 PT6	Versión
Código	<a href="#">4323220000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta plegable, IP65 con carcasa correspondiente, IP65, con la caja correspondiente, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641222	
Cantidad	10 ST	
Tipo	RKDG D17 PT6	Versión
Código	<a href="#">4324010000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta plegable, IP65 con carcasa correspondiente, IP65, con la caja correspondiente, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641284	
Cantidad	10 ST	
Tipo	RKDG D18 WG PT6	Versión
Código	<a href="#">2491870000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta, IP54, con la caja correspondiente, EPDM
GTIN (EAN)	4050118501537	
Cantidad	10 ST	
Tipo	RKDG D24 WG PT6	Versión
Código	<a href="#">1069060000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta, IP54, con la caja correspondiente, EPDM
GTIN (EAN)	4032248827053	
Cantidad	10 ST	

## FP PRO TOP3 48/10 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	RKDG D9 PT6	Versión	
Código	<a href="#">4329610000</a>	Aplicación del cierre Field Power®, Junta plegable, IP65 con carcasa correspondiente, IP65, con la caja correspondiente, EPDM	
GTIN (EAN)	4032248668687		
Cantidad	10 ST		

### Conector de fusible




Distribución de energía con conductores sin cortar con secciones de entre 1,5 y 6 mm<sup>2</sup>.  
 Alimentación / derivación en T con conexión PUSH IN de 0,5 a 10 mm<sup>2</sup> y/o conexión enchufable de 0,5 a 4 mm<sup>2</sup>.  
 Los señalizadores de colores permiten una clara diferenciación de cables.

- Fuente de alimentación
- Distribución de energía
- Derivación de energía

### Datos generales para pedido

Tipo	PTSI 4/LD 36V AC/DC	Versión	
Código	<a href="#">1252210000</a>	Conector Field Power®, Fusible, IP20, Poliamida, PUSH IN, Número de polos : 5	
GTIN (EAN)	4050118044331		
Cantidad	1 ST		
Tipo	PTSI 4/LD 400V AC	Versión	
Código	<a href="#">1961770000</a>	Conector Field Power®, Fusible, IP20, Poliamida, PUSH IN, Número de polos : 5	
GTIN (EAN)	4032248641765		
Cantidad	1 ST		

### AC



Distribución de energía con conductores sin cortar con secciones de entre 1,5 y 6 mm<sup>2</sup>.  
 Alimentación / derivación en T con conexión PUSH IN de 0,5 a 10 mm<sup>2</sup> y/o conexión enchufable de 0,5 a 4 mm<sup>2</sup>.  
 Los señalizadores de colores permiten una clara diferenciación de cables.

- Fuente de alimentación
- Distribución de energía
- Derivación de energía

### Datos generales para pedido

Tipo	PT6	Versión	
Código	<a href="#">1957620000</a>	Elemento de contacto FieldPower®, AC, IP20, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN, Número de polos : 5	
GTIN (EAN)	4032248642489		
Cantidad	1 ST		

## FP PRO TOP3 48/10 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### DC



Distribución de energía con conductores sin cortar con secciones de entre 1,5 y 6 mm<sup>2</sup>.

Alimentación / derivación en T con conexión PUSH IN de 0,5 a 10 mm<sup>2</sup> y/o conexión enchufable de 0,5 a 4 mm<sup>2</sup>. Los señalizadores de colores permiten una clara diferenciación de cables.

- Fuente de alimentación
- Distribución de energía
- Derivación de energía

### Datos generales para pedido

Tipo	PT6 DC	Versión	
Código	<a href="#">1126840000</a>	Elemento de contacto FieldPower®, DC, IP20, Conexión de bornes	
GTIN (EAN)	4032248908462	por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN, Número de polos : 5	
Cantidad	1 ST		

### Conector



Distribución de energía con conductores sin cortar con secciones de entre 1,5 y 6 mm<sup>2</sup>.

Alimentación / derivación en T con conexión PUSH IN de 0,5 a 10 mm<sup>2</sup> y/o conexión enchufable de 0,5 a 4 mm<sup>2</sup>. Los señalizadores de colores permiten una clara diferenciación de cables.

- Fuente de alimentación
- Distribución de energía
- Derivación de energía

### Datos generales para pedido

Tipo	PTDS 4	Versión	
Código	<a href="#">1952130000</a>	Conector Field Power®, Trifásico CA, IP20, Poliamida, PUSH IN,	
GTIN (EAN)	4032248632084	Número de polos : 2 x 5	
Cantidad	10 ST		
Tipo	PTDS 4 DC	Versión	
Código	<a href="#">1009990000</a>	Conector Field Power®, DC, IP20, Poliamida, PUSH IN, Número de	
GTIN (EAN)	4032248715244	polos : 2 x 5	
Cantidad	10 ST		
Tipo	PTS 4	Versión	
Código	<a href="#">1952120000</a>	Conector Field Power®, Trifásico CA, IP20, Poliamida, PUSH IN,	
GTIN (EAN)	4032248632909	Número de polos : 5	
Cantidad	10 ST		
Tipo	PTS 4 DC	Versión	
Código	<a href="#">1131730000</a>	Conector Field Power®, DC, IP20, Poliamida, PUSH IN, Número de	
GTIN (EAN)	4032248912117	polos : 5	
Cantidad	10 ST		

## FP PRO TOP3 48/10 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Guías de montaje para bases de caja



Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®. Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de enclavamiento y mucho más.

#### Datos generales para pedido

Tipo	TS 35 PT6	Versión	
Código	<a href="#">1170690000</a>	Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 54 mm, para pieza	
GTIN (EAN)	4032248962532	base	
Cantidad	10 ST		
Tipo	FP ENC DR07 142 XB	Versión	
Código	<a href="#">2633450000</a>	Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 142 mm, para pieza	
GTIN (EAN)	4050118664416	base	
Cantidad	5 ST		

### Guías de montaje para tapa de aluminio



Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®. Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de enclavamiento y mucho más.

#### Datos generales para pedido

Tipo	FP ENC DR15 68 XC A	Versión	
Código	<a href="#">8000046634</a>	Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 68 mm, para tapa de	
GTIN (EAN)	4050118686586	aluminio	
Cantidad	5 ST		
Tipo	FP ENC DR07 080 XC A	Versión	
Código	<a href="#">2633730000</a>	Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 80 mm, para tapa de	
GTIN (EAN)	4050118664379	aluminio	
Cantidad	5 ST		

## FP PRO TOP3 48/10 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Tuercas de bloqueo de plástico, color gris



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M20 - K GR	Versión	
Código	<a href="#">1772460000</a>		SKMU PA (contratuerca de plástico), Contratuerca, M 20, 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248130207		Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Cantidad	100 ST		

### Versión IP68



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones. Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

### Datos generales para pedido

Tipo	VG M20-1/K68	Versión	
Código	<a href="#">1772300000</a>		VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
GTIN (EAN)	4032248129966		
Cantidad	50 ST		
Tipo	VG M20 - K 68	Versión	
Código	<a href="#">2811470000</a>		VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
GTIN (EAN)	4064675292227		
Cantidad	50 ST		

### DMS PRO



El diseño ergonómico de los destornilladores dinámicos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	DMS PRO	Versión
Código	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Cantidad	1 ST	

### Puntas E 6,3 - Torx®



Las puntas de Weidmüller son productos estándar que destacan por su elevada calidad y rendimiento así como por la amplia oferta disponible. A través de un proceso de temple controlado por procesador, Weidmüller garantiza una elevada y duradera calidad de producto.

La alta calidad de los materiales empleados garantiza valores de par de apriete superiores a los establecidos por las correspondientes normas DIN:

- DIN 5261 para puntas de atornillar PH/PZ
- DIN 5263 para puntas de atornillado de pala plana
- Norma Camcar para puntas de atornillar TORX

Esto significa una larga duración de vida con elevados pares de apriete y, con ello, unas condiciones idóneas para trabajos estandarizados.


Ventajas del producto:

- Adecuado para todos los tipos de atornillado. Gracias a los favorables valores de dureza de 59-61 HRC se puede utilizar tanto para el uso manual como en máquina.
- Buena resistencia al desgaste y, con ello, larga duración de vida.
- Asiento óptimo en tornillos DIN garantizando así un desgaste mínimo y una óptima transmisión del par de apriete.
- Fabricación a partir de criterios profesionales de calidad conforme a las normas ISO para garantizar una alta calidad constante.

### Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6,3 T20 X 150	Versión
Código	<a href="#">2821510000</a>	Herramienta de montaje
GTIN (EAN)	4064675359050	
Cantidad	5 ST	

### Adaptadores



Adaptador HQ para FieldPower®

Montaje sin herramientas como un aislamiento de cable FieldPower

Ideal para los insertos de conector HQ 4/2, HQ 8 y HQ 17

Cubierta de protección enclavable opcional (protección frente a reencendido, conforme a EN 60204-1)

## FP PRO TOP3 48/10 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	BG ARGH HQP ALU PT6	Versión
Código	<a href="#">1532200000</a>	Adaptador, Aplicación del cierre Field Power®, Adaptador HQ, IP65,
GTIN (EAN)	4050118337433	con la caja correspondiente, Policarbonato de fibra de vidrio duro,
Cantidad	1 ST	Enclavable: No
Tipo	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	Versión
Código	<a href="#">1532210000</a>	Adaptador, Aplicación del cierre Field Power®, Adaptador HQ, IP65,
GTIN (EAN)	4050118337600	con la caja correspondiente, Policarbonato de fibra de vidrio duro,
Cantidad	1 ST	Enclavable: Sí