


**SFC-DS 0/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**SFC – SlimFix Clip MultiCard con dos campos de rotulación**

Para los señalizadores para cables, a menudo es necesario leer rápidamente la designación de inicio y destino del conductor correspondiente. Aquí tiene sentido imprimir ambos datos directamente en un marcador.

Los nuevos marcadores SFC-DS están diseñados como MultiCards y son aptos para la impresión directa con nuestro sistema de impresión PrintJet. Sus dos zonas de etiquetado permiten imprimir varios datos en un solo señalizador. Los datos de impresión pueden importarse directamente desde proyectos CAE al software de señalización M-Print® PRO. Tras la impresión, los señalizadores se colocan alrededor del conductor y se fijan firmemente con un mecanismo de bloqueo especial.

**Datos generales para pedido**

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 12 x 4.2 mm, blanco
Código	<a href="#">2904970000</a>
Tipo	SFC-DS 0/12 MC NE WS
GTIN (EAN)	4099986918481
Cantidad	200 Pieza

**SFC-DS 0/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	3.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.126 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	4.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.1654 inch
Peso neto	0.31 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta 0.003 kg CO <sub>2</sub> eq.

**Datos generales**

Tipo de impresión	sin imprimir	Versión	con pie de enclavamiento
Anchura	4.2 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	UL 94, V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	blanco	Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66	Caracteres impresos	sin
Tamaño del campo para rotulación	11 x 2.2 mm	Unidades por rollo	40

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	1 mm <sup>2</sup>
Diámetro externo del conductor, max.	2.5 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1.5 mm
Sección de conexión del conductor	1 mm <sup>2</sup>		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**SFC-DS 0/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

---

