


VPU AC II+III 3+1 275/40 S



Datos generales para pedido

Versión	Descargador de sobretensión, Baja tensión, TN-S, TT
Código	2907770000
Tipo	VPU AC II+III 3+1 275/40 S
GTIN (EAN)	4099986189652
Cantidad	1 Pieza

VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



RoHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	70 mm	Profundidad (pulgadas)	2.7559 inch
Altura	99 mm	Altura (pulgadas)	3.8976 inch
Anchura	36 mm	Anchura (pulgadas)	1.4173 inch
Peso neto	264 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...85 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	2
---------------------------	-----	-------------------	---

Datos nominales IEC / EN

Número de polos	4	Tensión de choque combinado UOC	6 kV
Contacto de aviso	No	Tensión nominal (AC)	230 V
Red de baja tensión	TN-S, TT	Nivel de protección Up at IN (N-PE)	≤ 1.5 kV
Tipo de tensión	AC	Sobretensión temporal - TOV	335 V
Protección por fusible	No se requiere fusible ≤ 100 A gG	Tiempo de respuesta / tiempo de recuperación	≤ 25 ns, <100 ns
Zona de frecuencia, max.	60 Hz	Zona de frecuencia, min.	50 Hz
Normas	IEC 61643-11, EN 61643-11	Clase de requisitos según la norma EN 61643-11	T2, T3
Clase de requisitos según IEC 61643-11	Tipo II, Tipo III	Tensión continua máxima, Uc (AC)	275 V
Tensión continua máxima, Uc (N-PE)	255 V	Corriente de fuga lmáx. (8/20 µs) (N-PE)	40 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) N-PE	20 kA	Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-20 kA PE	20 kA
Corriente de descarga lmáx. (8/20µs) conductor PE	40 kA	Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR	25 kA	Corriente de fuga (tipo III)	3 kA
Fusible de soporte integrado	No	Nivel de protección Up a IN (L-PE) (tipo III)	≤ 1 kV
Nivel de protección Up a IN (N-PE) (tipo III)	≤ 1 kV		

Datos de conexión mensaje remoto

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo

VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Datos generales**

Indicación óptica de funcionamiento	verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir	Segmento	Distribución eléctrica
Diseño	Cajas de instalación; 2 TE, Insta IP20	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Color	gris	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carril de montaje	TS 35	Altitud de funcionamiento	≤ 2000 m

Datos de conexión

Sección de conexión del conductor PE, semirrígido, máx.	35 mm ²	Sección de conexión del conductor PE, macizo, máx.	35 mm ²
Técnica de conexión de conductores	Conección brida-tornillo	Tipo de conexión	Conección brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal	15 mm	Par de apriete, max.	1.2 Nm
Sección de conexión del conductor, rígido, min.	2.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, rígido, max.	10 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	2.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	6 mm ²
Sección del conductor, semirrígido, mín.	2.5 mm ²	Sección del conductor, semirrígido, máx.	10 mm ²

Datos eléctricos

Tipo de tensión	AC
-----------------	----

Datos generales

Número de polos	4	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Color	gris		

Garantía

Período	5 años
---------	--------

Indicación importante

Información de producto	Cuando se usa en aplicaciones CC; utilizar el fusible de SIBA tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
-------------------------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		


VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Símbolo eléctrico



Schematic circuit diagram

VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Destornillador de estrella, tipo Phillips



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIK PHO X 60	Versión
Código	2749880000	Destornillador, Anchura de caña (B): 0 mm, 60 mm, Solidez de caña
GTIN (EAN)	4050118897081	(A): 0
Cantidad	1 ST	

Descargador de repuesto



Datos generales para pedido

Tipo	VPU AC II+III O L-N 275...	Versión
Código	2907800000	Descargador de sobretensión, Baja tensión, Descargador de repuesto,
GTIN (EAN)	4099986189676	TN-S, TT
Cantidad	1 ST	
Tipo	VPU AC II+III O L/N-PE ...	Versión
Código	2907810000	Descargador de sobretensión, Baja tensión, Descargador de repuesto,
GTIN (EAN)	4099986189683	TN-S, TT
Cantidad	1 ST	