



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

### Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 7 mm, 7 mm, No
Código	<a href="#">2919620000</a>
Tipo	H0,25/7
GTIN (EAN)	4099986576742
Cantidad	1000 Pieza
Embalaje	suelto

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E499744

### Dimensiones y pesos

Altura	7 mm	Altura (pulgadas)	0.2756 inch
Diámetro	1.7 mm	Peso neto	0.03 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Descripción del artículo	(2)Wire-end ferrule	Versión	Estándar
--------------------------	---------------------	---------	----------

### Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	0.75 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	7 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	1.7 mm	L1 en mm	7.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 24	Longitud de desaislado	7 mm
Sección de conexión del conductor	0.25 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Dibujos**

