

**MK 3/3/E B +-PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Imagen de producto**

## Similar a la ilustración

El suministro de energía, señales y datos es el clásico requisito en la ingeniería eléctrica y la fabricación de paneles. El material aislante, el sistema de conexión y el diseño de los bornes son las características diferenciadoras. Un borne de paso es ideal para unir y/o conectar uno o más conductores. Pueden tener uno o más niveles de conexión con el mismo potencial o aislados unos de otros.

**Datos generales para pedido**

Versión	Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1
Código	<a href="#">2819510000</a>
Tipo	MK 3/3/E B +-PE
GTIN (EAN)	4064675331988
Cantidad	50 Pieza

## MK 3/3/E B +-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Profundidad	16.1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6339 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	26.5 mm	Anchura (pulgadas)	1.0433 inch
Peso neto	14.74 g		

## Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C	Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C
---	---

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional PUSH IN

## Conductor embornable (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12	Dirección de conexión	lateral
Tipo de conexión 2	Conección brida-tornillo		
Número de conexiones	6		
Sección de embornado, mín.	0.33 mm <sup>2</sup>		
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.	1.5 mm <sup>2</sup>		
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	1.5 mm <sup>2</sup>		
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	2.5 mm <sup>2</sup>		
Sección del conductor, semirrígido, máx. 2.5 mm <sup>2</sup>			
Sección transversal de conductor, núcleo 4 mm <sup>2</sup> rígido, máx.			
		Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.33 mm <sup>2</sup>
		Sección del conductor, semirrígido, mín. 0.33 mm <sup>2</sup>	
		Sección transversal de conductor, núcleo 0.33 mm <sup>2</sup> rígido, mín.	

## Datos del material

Material básico	KrG	Color	Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94	5VA		

## Datos nominales

Sección nominal	2.5 mm <sup>2</sup>	Tensión nominal	400 V
Tensión nominal DC	400 V	Corriente nominal	24 A
Normas	IEC 60947-7-1	Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3		

**MK 3/3/E B +-PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensiones**

Medida de fijación 18.5 mm

**Generalidades**

Número de polos	3	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 22	Normas	IEC 60947-7-1
Carril de montaje	Placa de montaje		

**Otros datos técnicos**

Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	Montaje directo
--------------------------------	----	-----------------	-----------------

**Valores característicos del sistema**

Tapa final obligatoria	No	Número de potenciales	1
Número de pisos	1	Número de puntos de embornado por piso	6
Carril de montaje	Placa de montaje		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		