



El sistema PROCON-WEB integrado está disponible independientemente de la plataforma a través de la imagen del contenedor, Linux o Windows.

Para implementar la solución de HMI óptima basada en la web, el sistema PROCON-WEB integrado ofrece las siguientes características:

- Gestión de usuarios basada en roles y derechos
- Extenso sistema de alarmas
- controles predefinidos, como botones, controles deslizantes, campos de texto o áreas de imagen
- controles potentes y más complejos, como iframes, gráficos y tablas
- scripting flexible para la máxima flexibilidad
- Funcionalidad de historial para guardar y visualizar datos históricos
- conexión a varios sistemas de control a través de una extensa gama de controladores de comunicación (OPC-UA, controlador CODESYS o a través de Modbus)

#### Datos generales para pedido

|          |                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión  | Software de visualización, Plataforma para sistema de tiempo de ejecución: Linux, Docker, Windows, Número de variables de procesos, máx.: 50, Número de dispositivos HMI, máx.: 10 |
| Código   | <a href="#">2992890000</a>                                                                                                                                                         |
| Tipo     | PWEB-ES-RT-50/10                                                                                                                                                                   |
| Cantidad | 1 Pieza                                                                                                                                                                            |

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|           |     |
|-----------|-----|
| Peso neto | 0 g |
|-----------|-----|

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
|---------------------------------------------|-------------|

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

### licencia de software

| Cobertura de la licencia | Licencia única | Tipo de licencia                      | Licencia de software |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|
| Licencia concedida por   | WIBU Ticket ID | Número de variables de procesos, máx. | 50                   |

### Requisitos del sistema

|                                |                      |                                        |        |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------|
| Sistema de funcionamiento      | Linux, Windows, u-OS | Se necesita un espacio mínimo en disco | 0.1 GB |
| Memoria mínima necesaria (RAM) | 0.1 GB               |                                        |        |

### Características del tiempo de ejecución

|                                  |                     |                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de dispositivos HMI, máx. | 10                  | Número máximo de controladores         | 99                                                                                                                                                  |
| Proyectable por                  | PROCON-WEB Designer | Características de tiempo de ejecución | Controles simples y complejos, Notificación de alarmas, Histórico, Gestión de usuarios, Conexión de procesos mediante controladores de comunicación |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001416    | ETIM 9.0    | EC001416    |
| ETIM 10.0   | EC001416    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 |             |             |