

S-KIT BOARD 2 BOARD 1.27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Los sistemas OMNIMATE Signal y OMNIMATE Power son bornes para placas de circuitos impresos, conectores macho y bornes de paso para aplicaciones industriales centradas en el procesamiento de señales y la electrónica.

Fuente de alimentación para corrientes elevadas de hasta 232 A y tensiones de hasta 1000 V (IEC) o 230 A a 600 V (UL). Los componentes están optimizados para los diseños orientados a aplicaciones, la producción eficiente y la aplicación fiable.

Los componentes OMNIMATE Data son conectores hembra para circuitos USB y RJ45 que permiten la transmisión segura de datos en entornos Ethernet industriales. Los componentes RJ45 de Weidmüller garantizan una transmisión fiable con velocidades de hasta 1 Gbit/s. Con distintas variantes para procesos de soldadura THT, THR o SMT, los conectores hembra son perfectos para todas las técnicas comunes de ensamblado de placas de circuitos impresos. Los distintos tipos de diseños de los conectores hembra para placas de circuitos impresos RJ45 permiten la adaptación al diseño de la caja individual.

Datos generales para pedido

Versión	Sample kit
Código	2833740000
Tipo	S-KIT BOARD 2 BOARD 1.27
GTIN (EAN)	4064675420170
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2026-04-20T00:00:00+02:00

S-KIT BOARD 2 BOARD 1.27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0 mm	Altura	0 mm
Anchura	0 mm	Peso neto	32.56 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Color	negro	Carta de colores (similar)	RAL 9011
Material de contacto	Aleación de Cu	Superficie de contacto	estañado
Temperatura de servicio, min.	0 °C	Temperatura de servicio, max.	0 °C

Conductores aptos para conexión

Rígido, mín. H05(07) V-U	0 mm ²	Rígido, máx. H05(07) V-U	0 mm ²
Flexible, mín. H05(07) V-K	0 mm ²	Flexible, máx. H05(07) V-K	0 mm ²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.	0 mm ²	con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.	0 mm ²

Datos nominales conformes a IEC

Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)	0 A	Corriente nominal, número de polos mín.0 A (Tu=40 °C)	0 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	0 V	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	0 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	0 V	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	0 kV

Embalaje

Embalaje	Caja de plástico	Longitud de VPE	104.00 mm
Anchura VPE	61.00 mm	Altura de VPE	33.00 mm

Indicación importante

Notas

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		